

**W řada**  
**WQV 95N/120N/4****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com**Obrázek výrobku****Klippon® Connect s technologií upínacího třmenu**

Vysoká spolehlivost a různorodost designů svorkovnic s připojením upínacím třmenem usnadňuje plánování a optimalizuje provozní bezpečnost. Klippon® Connect poskytuje osvědčené řešení pro řadu různých požadavků.

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	WQV 95N/120N/4
Objednací číslo	<a href="#">1826910000</a>
Verze	W řada, Spojovací konektor, Pro svorky, Počet pólů: 4
GTIN (EAN)	4032248329960
Mnž.	5 ks

## W řada WQV 95N/120N/4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

Šířka	9,5 mm	Šířka (v palcích)	0,374 inch
Výška	91 mm	Výška (v palcích)	3,583 inch
Hloubka	29 mm	Hloubka (v palcích)	1,142 inch
Čistá hmotnost	121,8 g		

### Teploty

Skladovací teplota, max.	40 °C	Skladovací teplota, min.	10 °C
Skladovací teplota	10 °C...40 °C		

### Specifikace systému

Verze	Pro svorky	Utahovací moment (propojka)	3...6 Nm
-------	------------	-----------------------------	----------

### Údaje materiálu

Materiál	pocínovaná měď	Barevný	Stříbřitě šedá
----------	----------------	---------	----------------

### Další technická data

Návod k instalaci	Přímá montáž	Typ upevnění	Přišroubováno
-------------------	--------------	--------------	---------------

### Data hodnocení

Jmenovitý proud	269 A
-----------------	-------

### Propojka

Jmenovitý proud, více pólů	269 A	Počet propojených svorkovnic	4
Rozsah utahovacího momentu upevňovacího šroubu	3,0 - 6,0 Nm	Typ	Spojovací konektor

### Rozměry

Rozteč v mm (P)	27 mm
-----------------	-------

### Klasifikace

ETIM 3.0	EC000489	ETIM 4.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489	ETIM 6.0	EC000489
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-11-40
eClass 6.2	27-14-11-40	eClass 7.1	27-14-11-40
eClass 8.1	27-14-11-40	eClass 9.1	27-14-11-40
eClass 9.0	27-14-11-40		

### Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

**Datový list****W řada**  
**WQV 95N/120N/4****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com**Technické údaje****Soubory ke stažení**

Brožura/Katalog	<a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>
Technické údaje	<a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>
Technické údaje	<a href="#">STEP</a>
Uživatelská dokumentace	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>