

**Příslušenství  
STB 36.8/IH/GE WTL6/1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Obrázek výrobku**

Podobné ilustraci

**Kabeláž proudového a napětového transformátoru**

Naše testovací a rozpojovací svorkovnice s pružinovou nebo šroubovou technologií umožňují vytvoření všech důležitých převodníkových obvodů pro bezpečné a sofistikované měření proudu, napětí a výkonu.

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Typ             | STB 36.8/IH/GE WTL6/1      |
| Objednací číslo | <a href="#">1847760000</a> |
| Verze           | Příslušenství, Patice      |
| GTIN (EAN)      | 4032248379170              |
| Mnž.            | 50 ks                      |

## Příslušenství STB 36.8/IH/GE WTL6/1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

|                |         |                     |            |
|----------------|---------|---------------------|------------|
| Šířka          | 6 mm    | Šířka (v palcích)   | 0,236 inch |
| Výška          | 36,8 mm | Výška (v palcích)   | 1,449 inch |
| Hloubka        | 39,8 mm | Hloubka (v palcích) | 1,567 inch |
| Čistá hmotnost | 1,188 g |                     |            |

### Teploty

|                               |        |                               |        |
|-------------------------------|--------|-------------------------------|--------|
| Rozsah provozní teploty, max. | 100 °C | Trvalá provozní teplota, min. | -50 °C |
| Trvalá provozní teplota, max. | 100 °C |                               |        |

### Shoda produktu s prostředím

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

### Specifikace systému

|       |            |
|-------|------------|
| Verze | Pro svorky |
|-------|------------|

### Údaje materiálu

|                              |             |         |       |
|------------------------------|-------------|---------|-------|
| Materiál                     | Polyamid 66 | Barevný | Žlutá |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-2         |         |       |

### Další technická data

|                   |               |                                       |               |
|-------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|
| Návod k instalaci | Přímá montáž  | Typ montáže                           | Přišroubováno |
| Typ upevnění      | Přišroubováno | Verze testovaná ve výbušném prostředí | Ne            |

### Rozměry

|                             |         |              |         |
|-----------------------------|---------|--------------|---------|
| Hloubka zásuvného připojení | 11,1 mm | TS 35 offset | 45,5 mm |
|-----------------------------|---------|--------------|---------|

### Klasifikace

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001134    | ETIM 4.0   | EC001134    |
| ETIM 5.0   | EC001134    | ETIM 6.0   | EC002848    |
| UNSPSC     | 30-21-18-11 | eClass 5.1 | 27-14-11-45 |
| eClass 6.2 | 27-14-92-14 | eClass 7.1 | 27-14-92-14 |
| eClass 8.1 | 27-14-92-14 | eClass 9.1 | 27-14-11-92 |
| eClass 9.0 | 27-14-11-92 |            |             |

### Osvědčení

Schválení



|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

### Soubory ke stažení

|                         |                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
| Brožura/Katalog         | <a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>             |
| Technické údaje         | <a href="#">STEP</a>                            |
| Uživatelská dokumentace | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |

Datum vytvoření 18. července 2019 21:51:29 CEST

Stav katalogu 07.06.2019 / Vyhraujeme si právo na technické změny.