


**Z řada  
FEKO ZRV2.5 0.5-1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Obrázek výrobku**

Podobné ilustraci

**Pružinové připojení s technologií tažné pružiny**

Technologie tažné pružiny je univerzální systém pro kontakty pro všechny běžné typy připojení vodiče. Díky skvělé úrovni flexibility je tažná pružina výhodným alternativním připojením.

**Všeobecné objednávací údaje**

Typ	FEKO ZRV2.5 0.5-1
Objednávací číslo	<a href="#">1854760000</a>
Verze	Z řada, Nalisovaný kontakt, 4.15 mm, Přímá montáž
GTIN (EAN)	4032248401314
Mnž.	5 000 ks

## Z řada FEKO ZRV2.5 0.5-1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

Šířka	4,15 mm	Šířka (v palcích)	0,163 inch
Výška	19,8 mm	Výška (v palcích)	0,78 inch
Hloubka	3,1 mm	Hloubka (v palcích)	0,122 inch
Čistá hmotnost	0,668 g		

### Teploty

Skladovací teplota, max.	40 °C	Skladovací teplota, min.	10 °C
Skladovací teplota	10 °C...40 °C		

### Specifikace systému

Verze Pružinový kontakt

### Další technická data

Návod k instalaci Přímá montáž

### Data hodnocení

Jmenovitý průřez 2,5 mm<sup>2</sup>

### Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Typ připojení Pružinový kontakt

### Klasifikace

ETIM 3.0	EC000897	ETIM 4.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000897	ETIM 6.0	EC000796
UNSPSC	30-21-18-11	eClass 5.1	27-14-11-18
eClass 6.2	27-14-91-37	eClass 7.1	27-14-91-37
eClass 8.1	27-14-91-37	eClass 9,1	27-44-02-04
eClass 9.0	27-44-02-04		

### Osvědčení

ROHS Shoda

### Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	<a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>
Technické údaje	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>
Technické údaje	<a href="#">STEP</a>
Uživatelská dokumentace	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>