

**Z řada  
ZAP/TW ZT4/2AN OR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Obrázek výrobku**

Podobné ilustraci

**Pružinové připojení s technologií tažné pružiny**

Technologie tažné pružiny je univerzální systém pro kontakty pro všechny běžné typy připojení vodiče. Díky skvělé úrovni flexibility je tažná pružina výhodným alternativním připojením.

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| Typ             | ZAP/TW ZT4/2AN OR                |
| Objednací číslo | <a href="#">1855230000</a>       |
| Verze           | Z řada, Bočnice, Předělová deska |
| GTIN (EAN)      | 4032248396511                    |
| Mnž.            | 50 ks                            |

## Z řada ZAP/TW ZT4/2AN OR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

|                |          |                     |            |
|----------------|----------|---------------------|------------|
| Šířka          | 3,25 mm  | Šířka (v palcích)   | 0,128 inch |
| Výška          | 57,55 mm | Výška (v palcích)   | 2,266 inch |
| Hloubka        | 34,65 mm | Hloubka (v palcích) | 1,364 inch |
| Čistá hmotnost | 3,748 g  |                     |            |

### Teploty

|                               |               |                               |        |
|-------------------------------|---------------|-------------------------------|--------|
| Skladovací teplota, max.      | 40 °C         | Skladovací teplota, min.      | 10 °C  |
| Skladovací teplota            | 10 °C...40 °C | Trvalá provozní teplota, min. | -50 °C |
| Trvalá provozní teplota, max. | 120 °C        |                               |        |

### Specifikace systému

|       |                           |
|-------|---------------------------|
| Verze | Koncová a mezilehlá deska |
|-------|---------------------------|

### Údaje materiálu

|                              |       |         |          |
|------------------------------|-------|---------|----------|
| Materiál                     | Wemid | Barevný | Oranžová |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0   |         |          |

### Další technická data

|                   |              |           |    |
|-------------------|--------------|-----------|----|
| Návod k instalaci | Přímá montáž | Příchytka | Ne |
|-------------------|--------------|-----------|----|

### Rozměry

|              |         |
|--------------|---------|
| TS 35 offset | 32,5 mm |
|--------------|---------|

### Klasifikace

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000886    | ETIM 4.0   | EC000886    |
| ETIM 5.0   | EC000886    | ETIM 6.0   | EC000886    |
| UNSPSC     | 30-21-18-27 | eClass 5.1 | 27-14-11-33 |
| eClass 6.2 | 27-14-11-33 | eClass 7.1 | 27-14-11-33 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-33 | eClass 9.1 | 27-14-11-33 |
| eClass 9.0 | 27-14-11-92 |            |             |

### Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

### Soubory ke stažení

|                         |                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
| Brožura/Katalog         | <a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>             |
| Technické údaje         | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>        |
| Technické údaje         | <a href="#">STEP</a>                            |
| Uživatelská dokumentace | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |