

**ESG
ESG 9/11 K MC NE WS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Podobné ilustraci

pro označení vašich kabelů

Vlastnosti:

- pro použití v laserové tiskárně
- vyrobeno z polyesteru
- odolné proti oděru
- jako příslušenství: fix a software pro tisk

Všeobecné objednací údaje

Typ	ESG 9/11 K MC NE WS
Objednací číslo	1857440000
Verze	ESG, Značky na přístroje x 11 mm, PA 66, Barevný: Bílá, Samolepicí
GTIN (EAN)	4032248402731
Mnž.	200 ks
kompatibilní tiskárna	1324380000

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	11 mm	Šířka (v palcích)	0,433 inch
Výška	9 mm	Výška (v palcích)	0,354 inch
Hloubka	0,8 mm	Hloubka (v palcích)	0,031 inch
Čistá hmotnost	0,45 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty	-40...100 °C	Rozsah provozní teploty, max.	100 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C		

Obecné údaje

Aplikace/výrobce	samolepicí	Barevný	Bílá
Barva materiálu podle kódu odporu	9	Halogen	Ne
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2	Lepidlo	Oboustranná lepicí páska
Materiál	PA 66	Rozsah provozní teploty	-40...100 °C
Verze	Samolepicí	Šířka	11 mm

Systémy značení

Aplikace/výrobce	samolepicí	Verze	Samolepicí
------------------	------------	-------	------------

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 9,1	27-40-06-29
eClass 9.0	27-40-06-29		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 9 IETH 15/16 EN CAT 4.2 ELECTR 15/16 EN
Software	M-Print PRO configuration file
Technické údaje	EPLAN
Technické údaje	STEP

Datový list

ESG
ESG 9/11 K MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy

