

TM-I TM-I 30 MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



TM-I je uznávaný a akreditovaný typ značek pro dopravní strojírenství. K dispozici je pět různých délek štítků pro jednotlivé značení s dlouhými znakovými řetězci. Snadné oddělení a instalace díky poli projektové značky. Předpřipojení pouzder a doplnění štítků poskytují dokonalou všestrannost

Speciální okraj TM-I usnadňuje instalaci a zabezpečuje pevné umístění. Jsou kompatibilní s mnoha komerčně dostupnými pouzdry. Díky formátu MultiCard lze označovat štítky rychle a pohodlně pomocí laserové tiskárny SMark, tiskárny PrintJet ADVANCED, plotteru, MC-Mobilo nebo STI fixu.

- Snadné oddělení a instalace díky poli projektové značky.
- Uznávaná a akreditovaná značka pro dopravní strojírenství
- Předpřipojení pouzder a doplnění štítků poskytují dokonalou všestrannost
- Nehodí se pro značení pomocí inkoustu P-ink nebo STI fixu při použití s CLI T obaly

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	TM-I 30 MC NE WS
Objednací číslo	1876390000
Verze	TM-I, Vkládací značky, 30 x 4 mm, Bílá
GTIN (EAN)	4032248466450
Mnž.	300 ks
kompatibilní tiskárna	1324380000

TM-I TM-I 30 MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	4 mm	Šířka (v palcích)	0,157 inch
Výška	30 mm	Výška (v palcích)	1,181 inch
Hloubka	2 mm	Hloubka (v palcích)	0,079 inch
Čistá hmotnost	0,383 g		

Obecné údaje

Barevný	Bílá	Barva materiálu podle kódu odporu	9
Doporučená odvětví	Doprava, Stroje	Halogen	Ne
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2	Materiál	Polyamid 66
Rozsah provozní teploty	-40...100 °C	Typ tisku	prázdný
Šířka	4 mm		

Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ne
---------	----

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001530
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-03
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.1	27-40-04-01
eClass 9.0	27-40-04-01		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Software	M-Print PRO configuration file
Technické údaje	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Technické údaje	STEP

TM-I TM-I 30 MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Nákresy

