

**SwitchMark
SM 22/22 K MC NE SI****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Podobné ilustraci

SM je štítek MultiCard pro značení řídicích a signálních zařízení. Štítky jsou připevněny do držáků nebo přilepeny pomocí samolepicí fólie. Přizpůsobené značky lze vytvořit pomocí značících systémů PrintJet PRO, MCP Plus plotter, MCP Basic nebo MC-Mobilo

- Uživatelé mohou rychle tisknout štítky podle svých potřeb
- Není třeba mít na skladě drahé standardní štítky
- Vysoce odolný a kvalitní tisk při použití PrintJet jako náhrady za rytí
- Pro extrémní nároky doporučujeme ochrannou fólii ETO SM.
- Držáky mohou být použity pro tlačítka o průměru 22 mm od společností Siemens, ABB, Moeller a Télémécanique

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Prosíme povšimněte si, že tyto značky nejsou určeny k potisku na laserové tiskárně SpeedMarking.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SM 22/22 K MC NE SI
Objednací číslo	1877590000
Verze	SwitchMark, Značky na přístroje, 22 x 22 mm, Stříbrná
GTIN (EAN)	4032248467860
Mnž.	80 ks
kompatibilní tiskárna	1324380000
Alternativní výrobek	1014650000

SwitchMark SM 22/22 K MC NE SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	22 mm	Šířka (v palcích)	0,866 inch
Výška	22 mm	Výška (v palcích)	0,866 inch
Hloubka	1 mm	Hloubka (v palcích)	0,039 inch
Čistá hmotnost	1,66 g		

Obecné údaje

Barevný	Stříbrná	Halogen	Ne
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2	Lepidlo	Oboustranná lepicí páska
Materiál	Polyamid 66	Rozsah provozní teploty	-40...100 °C
Verze	Samolepicí	Šířka	22 mm

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-37-12-25	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.1	27-40-06-29
eClass 9.0	27-40-06-29		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Software	M-Print PRO configuration file
Technické údaje	EPLAN, WSCAD
Technické údaje	STEP

SwitchMark SM 22/22 K MC NE SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Nákresy

