

ESG ESG 6/17 K MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



Podobné ilustraci



ESG je vyzkoušený štítek ve formátu MultiCard pro řadu rozšířených elektrických zařízení. Výsledkem je vysoce kvalitní kontrastní označení zařízení.

K dispozici jsou různé typy pro zařízení od těchto výrobců:

- Siemens
- Télémecanique
- ABB
- Beckhoff
- Lumberg
- Štítky pro všestranné využití - samolepicí nebo připevňovací štítky, v závislosti na typu

Stručný přehled výhod:

- Štítky pro všestranné využití - samolepicí nebo připevňovací štítky, v závislosti na typu
- Pro sekvenční zařízení, např. ochranné kabelové jističe, dodáváme ESG štítky pro připnutí k liště na značky
- Individuální kvalita laserového tisku podle specifikací

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Prosíme povšimněte si, že tyto značky nejsou určeny k potitštění na laserové tiskárně SpeedMarking.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	ESG 6/17 K MC NE WS
Objednávací číslo	1880120000
Verze	ESG, Značky na přístroje x 17 mm, PA 66, Barevný: Bílá, Samolepicí
GTIN (EAN)	4032248478804
Mnž.	200 ks
kompatibilní tiskárna	1324380000

ESG ESG 6/17 K MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	17 mm	Šířka (v palcích)	0,669 inch
Výška	6 mm	Výška (v palcích)	0,236 inch
Hloubka	1 mm	Hloubka (v palcích)	0,039 inch
Čistá hmotnost	0,34 g		

Obecné údaje

Aplikace/výrobce	samolepicí	Barevný	Bílá
Barva materiálu podle kódu odporu	9	Halogen	Ne
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2	Lepidlo	Oboustranná lepicí páska
Materiál	PA 66	Rozsah provozní teploty	-40...100 °C
Verze	Samolepicí	Šířka	17 mm

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.1	27-40-06-29
eClass 9.0	27-40-06-29		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Software	M-Print PRO configuration file
Technické údaje	EPLAN, WSCAD
Technické údaje	STEP

Datový list

**ESG
ESG 6/17 K MC NE WS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy

