

**VG EMV GEN 1 (EMC kabelová průchodka s upínacím třmenem)
VG M12 - MS 1/EMV**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Produktabbildung

Mosazná kabelová průchodka pro stínění proti rušivým frekvencím s útlumem až 100 dB. Kontakt se stíněním pomocí pružné podložky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	VG M12 - MS 1/EMV
Objednací číslo	1909490000
Verze	VG EMV GEN 1 (EMC kabelová průchodka s upínacím třmenem), Kabelové těsnění, M 12, 6, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Mosaz poniklovaná
GTIN (EAN)	4032248536412
Mnž.	50 ks

VG EMV GEN 1 (EMC kabelová průchodka s upínacím třmenem) VG M12 - MS 1/EMV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Délka	28 mm	Délka (v palcích)	1,102 inch
Čistá hmotnost	12,62 g		

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Všeobecné informace

AF velikost 1	14 mm	Délka závitu	6 mm
Kabelové vývodky	metrické	Materiál	Mosaz poniklovaná
Průměr stínění, max.	6,5 mm	Průměr stínění, min.	2,5 mm
Rozsah provozní teploty, max.	100 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C
Stoupání závitu		Stupeň krytí	IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K
	1,5 mm	Těsnicí O-kroužek	NBR
Stupeň krytí s GWDR	IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K	Těsnění	CR
Těsnění	NBR	Utahovací moment připojovacího adaptéru, max.	10 Nm
Upínací vložka	Polyamid	Utahovací moment uzavřené matice, max.	8 Nm
Utahovací moment připojovacího adaptéru, min.	8 Nm	Vnější průměr kabelu, max.	6,5 mm
Utahovací moment uzavřené matice, min.	6 Nm	Vnější závít	M 12
Vnější průměr kabelu, min.	3 mm		

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-13
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.1	27-14-44-32
eClass 9.0	27-14-44-32		

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Technické údaje	EPLAN.WSCAD
Technické údaje	STEP

**VG EMV GEN 1 (EMC kabelová průchodka s upínacím
třmenem)
VG M12 - MS 1/EMV**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy

