VG EMV GEN 1 (EMC kabelová průchodka s upínacím třmenem)
VG M16 - MS 1/EMV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Podobné ilustraci



Produktabbildung

Mosazná kabelová průchodka pro stínění proti rušivým frekvencím s útlumem až 100 dB. Kontakt se stíněním pomocí pružné podložky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	VG M16 - MS 1/EMV
Objednací číslo	1909500000
Verze	VG EMV GEN 1 (EMC kabelová průchodka s upínacím třmenem), Kabelové těsnění, M 16, 7, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Mosaz poniklovaná
GTIN (EAN)	4032248536429
Mnž.	50 ks

VG EMV GEN 1 (EMC kabelová průchodka s upínacím třmenem)
VG M16 - MS 1/EMV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Délka	36 mm	Délka (v palcích)	1,417 inch
Čistá hmotnost	27,22 g		

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Všeobecné informace

AF velikost 1	20 mm	Délka závitu	7 mm
Kabelové vývodky	metrické	Materiál	Mosaz poniklovaná
Průměr stínění, max.	10 mm	Průměr stínění, min.	4 mm
Rozsah provozní teploty, max.	100 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C
Stoupání závitu	1,5 mm	Stupeň krytí	IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K
Stupeň krytí s GWDR	IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K	Těsnicí O-kroužek	NBR
Těsnění	NBR	Těsnění	CR
Upínací vložka	Polyamid	Utahovací moment připojovacího adaptéru, max.	10 Nm
Utahovací moment připojovacího adaptéru, min.	8 Nm	Utahovací moment uzavřené matice, max.	7 Nm
Utahovací moment uzavřené matice, min.	5 Nm	Vnější průměr kabelu, max.	10 mm
Vnější průměr kabelu, min.	5 mm	Vnější závit	M 16

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-13
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9,1	27-14-44-32
eClass 9.0	27-14-44-32		

Osvědčení

Schválení	
ROHS	Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 8 SAI 15/16 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Technické údaje	EPLAN, WSCAD
Technické údaje	STEP

VG EMV GEN 1 (EMC kabelová průchodka s upínacím třmenem)
VG M16 - MS 1/EMV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy

