


ESG ESG 8/13.5/43.3 SAI AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Obrázek výrobku



Příslušenství pro produkty pro zpracování analogového signálu:

- Bočnice: pro komponenty v podobě svorkovnic
- Přichytky: pro instalaci IP6X signálních oddělovačů a displejů
- Kalibrační zařízení: pro kalibraci a nastavování analogových převodníků
- Rozhraní MICRO: pro přímý přenos k ovladači a tím minimalizaci kabeláže
- značení
- Programovací adaptér: pro počítačovou konfiguraci modulů
- Propojka
- Napájecí moduly / zdroje napájení
- Volitelné připojovací svorky a svorky pro kompenzaci studeného konce

Všeobecné objednací údaje

Typ	ESG 8/13.5/43.3 SAI AU
Objednací číslo	1912130000
Verze	ESG, Značky na přístroje x 13.5 mm, PA 66, Barevný: Transparentní
GTIN (EAN)	4032248541164
Mnž.	5 ks
kompatibilní tiskárna	1324380000

ESG ESG 8/13.5/43.3 SAI AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	13,5 mm	Šířka (v palcích)	0,531 inch
Výška	8 mm	Výška (v palcích)	0,315 inch
Hloubka	0,8 mm	Hloubka (v palcích)	0,031 inch
Čistá hmotnost	9,76 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty	-40...100 °C	Rozsah provozní teploty, max.	100 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C		

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9,1	27-40-06-29
eClass 9.0	27-40-06-29		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 4.1 ELECTR 16/17 EN CAT U_REMOTE 16/17 EN CAT 8 SAI 15/16 EN CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN
Software	M-Print PRO configuration file
Technické údaje	EPLAN, WSCAD
Technické údaje	STEP

Datový list

ESG
ESG 8/13.5/43.3 SAI AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy

