

**W řada
WTA 8 KO-TN**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Obrázek výrobku**Klippon® Connect s technologií upínacího třmenu**

Vysoká spolehlivost a různorodost designů svorkovnic s připojením upínacím třmenem usnadňuje plánování a optimalizuje provozní bezpečnost. Klippon® Connect poskytuje osvědčené řešení pro řadu různých požadavků.

Všeobecné objednací údaje

Typ	WTA 8 KO-TN
Objednací číslo	1915480000
Verze	W řada, Adaptér zkoušečky
GTIN (EAN)	4032248548057
Mnž.	25 ks

W řada WTA 8 KO-TN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmüller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	6 mm	Šířka (v palcích)	0,236 inch
Výška	39 mm	Výška (v palcích)	1,535 inch
Hloubka	71 mm	Hloubka (v palcích)	2,795 inch
Čistá hmotnost	8,08 g		

Teploty

Skladovací teplota, max.	40 °C	Skladovací teplota, min.	10 °C
Skladovací teplota	10 °C...40 °C	Trvalá provozní teplota, min.	-50 °C
Trvalá provozní teplota, max.	100 °C		

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Údaje materiálu

Materiál	Wemid	Barevný	Zelená
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2		

Další technická data

Návod k instalaci	Přímá montáž	S připojovacími kolíky	Ne
-------------------	--------------	------------------------	----

Data hodnocení

Jmenovitý průřez	1,5 mm ²	Jmenovité napětí	205 V
Jmenovitý proud	6 A		

Rozměry

Rozteč v mm (P)	6 mm	Výška s TS 35	78 mm
-----------------	------	---------------	-------

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max.	2,5 mm ²	Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min.	0,5 mm ²
--	---------------------	--	---------------------

Klasifikace

ETIM 3.0	EC002255	ETIM 4.0	EC002255
ETIM 5.0	EC002255	ETIM 6.0	EC002255
UNSPSC	30-21-18-11	eClass 5.1	27-14-11-45
eClass 6.2	27-14-92-14	eClass 7.1	27-14-92-14
eClass 8.1	27-14-11-48	eClass 9.1	27-14-11-48
eClass 9.0	27-14-11-48		

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Datum vytvoření 18. července 2019 23:21:39 CEST

Stav katalogu 07.06.2019 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

W řada WTA 8 KO-TN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 1 TERM 16/17 EN
Technické údaje	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Technické údaje	STEP
Uživatelská dokumentace	StorageConditionsTerminalBlocks