

## SlimFix SF 00/21 MC NE WS V2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Podobné ilustraci

SlimFix jsou značky na vodiče a kabely s prostorově úsporným designem. Tyto značky mohou být použity i po zapojení vodičů. Jsou vyrobeny z materiálu neobsahující halogeny a odpovídají třídě hořlavosti V0/V2. SlimFix je uznávaný a akreditovaný typ značek pro dopravní strojírenství. Nástroj SF umožňuje snadnou instalaci i v případě malých značek.

- Materiál neobsahuje halogeny
- Třída hořlavosti V0/V2
- Schválené a akreditované značky pro dopravní strojírenství, atd.
- Pokud průřez vodiče přesahuje 16,0 mm<sup>2</sup>, je potřeba je připevnit vázacími pásky
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard

**Pro vlastní potisk:** Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

### Všeobecné objednací údaje

|                       |                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
| Typ                   | SF 00/21 MC NE WS V2                                             |
| Objednací číslo       | <a href="#">1918580000</a>                                       |
| Verze                 | SlimFix, Označení vodičů a kabelů, 1 - 1.3 mm, 21 x 3.2 mm, Bílá |
| GTIN (EAN)            | 4032248554386                                                    |
| Mnž.                  | 400 ks                                                           |
| kompatibilní tiskárna | <a href="#">1324380000</a>                                       |

## SlimFix SF 00/21 MC NE WS V2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

|                |        |                     |            |
|----------------|--------|---------------------|------------|
| Šířka          | 3,2 mm | Šířka (v palcích)   | 0,126 inch |
| Výška          | 21 mm  | Výška (v palcích)   | 0,827 inch |
| Hloubka        | 3,2 mm | Hloubka (v palcích) | 0,126 inch |
| Čistá hmotnost | 0,22 g |                     |            |

### Obecné údaje

|           |             |                              |                 |
|-----------|-------------|------------------------------|-----------------|
| Barevný   | Bílá        | Doporučená odvětví           | Doprava, Stroje |
| Halogen   | Ne          | Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-2             |
| Materiál  | Polyamid 66 | Rozsah provozní teploty      | -40...100 °C    |
| Typ tisku | prázdný     | Velikost pole na označení    | 21 x 3.2 mm     |
| Šířka     | 3,2 mm      |                              |                 |

### Označení vodičů a kabelů

|                           |                      |                           |                      |
|---------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| Halogen                   | Ne                   | Průřez vodiče, max.       | 0,25 mm <sup>2</sup> |
| Průřez vodiče, min.       | 0,18 mm <sup>2</sup> | Vnější prům. vodiče       | 1 - 1.3 mm           |
| Vnější prům. vodiče, max. | 1,3 mm               | Vnější prům. vodiče, min. | 1 mm                 |

### Klasifikace

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001530    | ETIM 4.0   | EC001530    |
| ETIM 5.0   | EC001530    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| UNSPSC     | 44-12-17-08 | eClass 5.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9,1 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.0 | 27-40-04-01 |            |             |

### Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

### Soubory ke stažení

|                 |                                                |
|-----------------|------------------------------------------------|
| Software        | <a href="#">M-Print PRO configuration file</a> |
| Technické údaje | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>       |
| Technické údaje | <a href="#">STEP</a>                           |

### **SlimFix SF 00/21 MC NE WS V2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

