

## ESG ESG 5/10 MC NE WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



ESG je vyzkoušený štítek ve formátu MultiCard pro řadu rozšířených elektrických zařízení. Výsledkem je vysoce kvalitní kontrastní označení zařízení.

K dispozici jsou různé typy pro zařízení od těchto výrobců:

- Siemens
- Télémecanique
- ABB
- Beckhoff
- Lumberg
- Štítky pro všestranné využití - samolepicí nebo připevňovací štítky, v závislosti na typu

Stručný přehled výhod:

- Štítky pro všestranné využití - samolepicí nebo připevňovací štítky, v závislosti na typu
- Pro sekvenční zařízení, např. ochranné kabelové jističe, dodáváme ESG štítky pro připnutí k liště na značky
- Individuální kvalita laserového tisku podle specifikací

**Pro vlastní potisk:** Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Prosíme povšimněte si, že tyto značky nejsou určeny k potitštění na laserové tiskárně SpeedMarking.

### Všeobecné objednávací údaje

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Typ                   | ESG 5/10 MC NE WS   |
| Objednávací číslo     | <a href="#">1919940000</a>  |
| Verze                 | ESG, Značky na přístroje x 10 mm, PA 66, Barevný: Bílá, lze zapojit |
| GTIN (EAN)            | 4032248557714   |
| Mnž.                  | 400 ks  |
| kompatibilní tiskárna | <a href="#">1324380000</a>  |

## ESG ESG 5/10 MC NE WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

|                |        |                     |            |
|----------------|--------|---------------------|------------|
| Šířka          | 10 mm  | Šířka (v palcích)   | 0,394 inch |
| Výška          | 5 mm   | Výška (v palcích)   | 0,197 inch |
| Hloubka        | 0,8 mm | Hloubka (v palcích) | 0,031 inch |
| Čistá hmotnost | 0,23 g |                     |            |

### Obecné údaje

|                                   |                               |          |             |
|-----------------------------------|-------------------------------|----------|-------------|
| Aplikace/výrobce                  | Beckhoff, Turck, SAI rozvaděč | Barevný  | Bílá        |
| Barva materiálu podle kódu odporu | 9                             | Halogen  | Ne          |
| Klasifikace hořlavosti UL 94      | V-2                           | Materiál | PA 66       |
| Rozsah provozní teploty           | -40...100 °C                  | Verze    | lze zapojit |
| Šířka                             | 10 mm                         |          |             |

### Klasifikace

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001288    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001288    | ETIM 6.0   | EC001288    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-29 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9,1 | 27-40-06-29 |
| eClass 9.0 | 27-40-06-29 |            |             |

### Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

### Soubory ke stažení

|                 |  |
|-----------------|--|
| Brožura/Katalog | <a href="#">CAT_U_REMOTE_16/17_EN</a>          |
| Software        | <a href="#">M-Print_PRO_configuration_file</a> |
| Technické údaje | <a href="#">EPLAN_WSCAD</a>                    |
| Technické údaje | <a href="#">STEP</a>                           |

**Datový list**

**ESG**  
**ESG 5/10 MC NE WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Nákresy**

