

**OMNIMATE Power - řada WGK
DP VWGK 4 GY BX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Integrace, rozšíření a přizpůsobení: dokonalý
doplněk každé aplikace.**

Univerzální systémové příslušenství umožňuje
jednoduchou adaptaci rozhraní ke splnění specifických
požadavků dané aplikace.

Všeobecné objednací údaje

Typ	DP VWGK 4 GY BX
Objednací číslo	1936430000
Verze	OMNIMATE Power - řada WGK, Svorka s průchodkou
GTIN (EAN)	4032248758982
Mnž.	50 ks
Údaje výrobku	UL:

OMNIMATE Power - řada WGK DP VWGK 4 GY BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Délka	11,4 mm	Délka (v palcích)	0,449 inch
Šířka	4 mm	Šířka (v palcích)	0,157 inch
Výška	20,5 mm	Výška (v palcích)	0,807 inch
Čistá hmotnost	0,62 g		

Balení

Délka VPE	15 mm	Šířka VPE	60 mm
Výška VPE	60 mm		

Parametry systému

Skupina produktů	OMNIMATE Power - řada WGK
------------------	---------------------------

Údaje o materiálu

Izolační materiál	Wemid (PA)	Barevný	Šedá
Barevný graf (podobné)	RAL 7035	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Skladovací teplota, min.	-25 °C	Skladovací teplota, max.	55 °C
Max. relativní vlhkost během skladování	80 %	Provozní teplota, min.	-50 °C
Provozní teplota, max.	120 °C	Teplotní rozsah, instalace, min.	-25 °C
Teplotní rozsah, instalace, max.	120 °C		

Jmenovité údaje podle IEC

testováno podle normy	IEC 60664-1, IEC 61984
-----------------------	------------------------

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001283	ETIM 4.0	EC001283
ETIM 5.0	EC001283	ETIM 6.0	EC000886
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-14-11-34
eClass 7.1	27-14-11-34	eClass 8.1	27-14-11-34
eClass 9.1	27-14-11-33	eClass 9.0	27-14-11-33

Poznámky

Poznámky

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

OMNIMATE Power - řada WGK DP VWGK 4 GY BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog

[FL DRIVES EN](#)

[MB DEVICE MANUF. EN](#)

[FL DRIVES DE](#)

[CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN](#)

[FL BASE STATION EN](#)

[FL ELEVATOR EN](#)

[FL POWER SUPPLY EN](#)

[FL 72H SAMPLE SER EN](#)

[PO OMNIMATE EN](#)

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [Declaration of the Manufacturer](#)

Technické údaje [EPLAN, WSCAD](#)