

Klippon K (prázdná hliníková skříň) KLIPPON K01 VMO RAL7001

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Značka Klippon® již dlouho znamená kompetenci a kvalitu mezi kryty - zejména když se jedná o řešení na míru pro standardní průmyslové aplikace a aplikace v zónách s nebezpečím výbuchu.

Vylepšené produkty, které vyhovují všem aplikačním požadavkům: to byl záměr společnosti Weidmüller při modernizaci a aktualizaci řady krytů Klippon® K. Společnost Weidmüller poskytuje širokou řadu hliníkových krytů přesně odpovídajících požadavkům zákazníka nezávisle na plánované aplikaci.

- K dispozici ve dvou povrchových úpravách: přírodní a práškově lakované (RAL 7001)
- K dispozici standardně s lisovaným silikonovým nebo chloroprenovým těsněním
- Jednotný Torx šroub pro 19 různých velikostí
- Montážní otvory mino utěsněný prostor
- Vysoký stupeň krytí: IP 66, IP 67 a IP 68
- Odolnost proti nárazu až 7 (10) J
- Skříňe mají certifikaci EAC, cULus, Ruský námořní lodní registr, Germanischer Lloyd a také splňují standard prázdné skříňe.
- Slitina je odolná proti slané vodě
- Standardizované rozvaděče se závitovými otvory a řadou konfigurací svorek

Všeobecné objednací údaje

Typ	KLIPPON K01 VMO RAL7001
Objednací číslo	1937850000
Verze	Klippon K (prázdná hliníková skříň), Prázdný plášť, Hliníkový kryt, Výška: 64 mm, Šířka: 58 mm, Hloubka: 34 mm, Materiál: Hliník AISi12, Práškově lakované, s texturou, Stříbřitě šedá
GTIN (EAN)	4032248610075
Mnž.	10 ks
Smontováno na lištu	7906080000

Klippon K (prázdná hliníková skříň) KLIPPON K01 VMO RAL7001

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	58 mm	Šířka (v palcích)	2,283 inch
Výška	64 mm	Výška (v palcích)	2,52 inch
Hloubka	34 mm	Hloubka (v palcích)	1,339 inch
Rozměr při montáži – šířka	58 mm	Rozměr při montáži – výška	36 mm
Čistá hmotnost	149,4 g		

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Kabelové průchodky, levá strana

M12	1	M16	1
-----	---	-----	---

Kabelové průchodky, nahoře/dole

M12	1	M16	1
-----	---	-----	---

Kabelové průchodky, pravá strana

M12	1	M16	1
-----	---	-----	---

Svislá montáž

WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x1*	WDU 4 / ZDU 4	1x1*
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x1*	WDU 4 / ZDU 4	1x1*

Všeobecné informace

Místa využití	Zpracovatelský průmysl, Doprava, Lodní strojírenství, Balicí průmysl, Přístavní zařízení, Výroba strojů	Tloušťka materiálu	3,1 mm
Tloušťka materiálu krytu	2,5 mm	Tloušťka materiálu skříně	3,1 mm
Materiál	Hliník AlSi12	Materiál těsnění	Silikon
Provedení povrchu	Práškově lakované, s texturou	Provozní teplota, min.	-60 °C
Provozní teplota, max.	135 °C	Odolnost proti nárazu	10,00 J
Stupeň krytí	IP66, IP67, IP68	Poznámka: třída ochrany	IP68 (t=72 h, h=1 m)
Připojení krytu	Otvory 4 mm	Připojení víka	Šrouby M4 torx z nerezové oceli s drážkou
Integrální upevnění	Závitové otvory M3		

Číslo certifikátů, kryt

Č. osvědčení (GERMLOYD)	TAE00002SM	Č. osvědčení (MARITREG)	14.40040.250
Č. osvědčení (cULus)	E197061		

Klasifikace

ETIM 4.0	EC002600	ETIM 5.0	EC002600
ETIM 6.0	EC000261	eClass 6.2	27-14-91-07
eClass 7.1	27-14-91-07	eClass 8.1	27-14-91-07
eClass 9.1	27-18-92-90	eClass 9.0	27-18-01-01

Datum vytvoření 18. července 2019 23:43:22 CEST

Klippon K (prázdná hliníková skříň) KLIPPON K01 VMO RAL7001

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog

[MB KLIPPON ENCL.TECN EN](#)
[CAT 5 ENCL 17/18 EN](#)
[FL RAILWAY 2014 EN](#)

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [EU Declaration of Conformity - Klippon K Empty Enclosures - DoC DE PS2410 160412 001ISS01](#)

Specifikací zakázky

[Klippon K01 VMO RAL7001_1937850000_DE](#)
[Klippon K01 VMO RAL7001_1937850000_EN](#)

Technické údaje

[STEP](#)

Uživatelská dokumentace

[MB KLIPPON ENCL.TECN DE](#)
[Assembly guidelines - empty enclosures](#)

**Klippon K (prázdná hliníková skříň)
KLIPPON K01 VMO RAL7001**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy**Rozměrový výkres**