

HSS-HF 1/4 4.2-5.8/25Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmuller.com



Smršťovací pouzdro TwinMark umožňuje 2stranný potisk a lze je použít pro značení a oddělení vodičů a kabelů o průměru 1,2 až 24 mm. Pružný, teplem smrštitelný materiál umožňuje stvalé a dokonalé nasazení na vodič, čímž šetří prostor.

Výhody:

- Aplikace v extrémně stísněných prostorech
- Tisk na 2 stranách pro lepší čitelnost
- Tištěné spojky na kontinuálním podkladu
- Mohou být smrštěny běžnou horkovzdušnou pistolí

Bezhalogenová varianta TwinMark HSS-HF

Dodáváno: kotouč

Všeobecné objednací údaje

Typ	HSS-HF 1/4 4.2-5.8/25Y
Objednací číslo	1961990000
Verze	Označení vodičů a kabelů, 4.2 - 5.8 mm, 25.4 x 11.3 mm
GTIN (EAN)	4032248642687
Mnž.	5 000 ks
kompatibilní tiskárna	2430920000 2448870000 1140490000

HSS-HF 1/4 4.2-5.8/25Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	11,3 mm	Šířka (v palcích)	0,445 inch
Výška	25,4 mm	Výška (v palcích)	1 inch
Hloubka	0,77 mm	Hloubka (v palcích)	0,03 inch
Čistá hmotnost	0,52 g		

Obecné údaje

Barva materiálu podle kódu odporu	4	Doporučená odvětví	Doprava
Halogen	Ne	Materiál	Polyolefin
Rozsah provozní teploty	-55...105 °C	Typ tisku	prázdný
Šířka	11,3 mm		

Označení vodičů a kabelů

Doporučená teplota na smršťování	90 °C	Halogen	Ne
Průřez vodiče, max.	10 mm ²	Průřez vodiče, min.	4 mm ²
Rychlost smršťování	2:1	Vnější prům. vodiče	4,2 - 5,8 mm
Vnější prům. vodiče, max.	5,8 mm	Vnější prům. vodiče, min.	4,2 mm

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9,1	27-40-04-01
eClass 9.0	27-40-04-01		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [NFX 70-100-1 2006 + NF X 70-100-2 2006](#)

[BS EN 45545-2 2013+A1 2015](#)

[BS EN ISO 4589-2 1999](#)

Software [M-Print PRO configuration file](#)

Technické údaje [EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S](#)

Technické údaje [STEP](#)

HSS-HF 1/4 4.2-5.8/25Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Nákresy

