

**Ethernet v průmyslovém prostředí
IE-PH-RJ45-TH-GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Podobné ilustraci

Zásuvné konektory IP 20 společnosti Weidmüller v krimpovací verzi je nejlépe použít v kombinaci s proti-ohybovými průchodkami k dispozici v různých barvách pro jednodušší identifikaci konektorů a k ochraně zamykacích páček a zamezení namáhání kabelů.

Vlastnosti:

- 7 různých barev

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-PH-RJ45-TH-GY
Objednací číslo	1962440000
Verze	Objímka na ochranu před ohybem, šedá
GTIN (EAN)	4032248644476
Mnž.	10 ks

**Ethernet v průmyslovém prostředí
IE-PH-RJ45-TH-GY**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje**Rozměry a váhy**

Čistá hmotnost 2,4 g

Teploty

Provozní teplota

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001121	ETIM 4.0	EC001121
ETIM 5.0	EC001121	ETIM 6.0	EC001679
UNSPSC	30-21-18-10	eClass 5.1	27-26-07-08
eClass 6.2	27-25-05-04	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9,1	27-06-04-12
eClass 9.0	27-06-04-12		

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 9 IETH 15/16 EN MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Technické údaje	EPLAN
Uživatelská dokumentace	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN