

**Ethernet v průmyslovém prostředí
IE-PH-V05M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



HDC zásuvné konektory podle IEC 61076-3-106 ver.5,
kov, prázdný kryt

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-PH-V05M
Objednací číslo	1962540000
Verze	Prázdný plášť, Pouzdro zástrčky, Varianta 5 dle IEC 61076-3-106, IP67
GTIN (EAN)	4032248644674
Mnž.	10 ks

Ethernet v průmyslovém prostředí IE-PH-V05M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 79,6 g

Teploty

Provozní teplota, max.	70 °C	Provozní teplota, min.	-40 °C
Provozní teplota	-40 °C...70 °C	Skladovací teplota	
Teplota instalace			

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Všeobecné údaje

Barevný	Různé	Cykly zapojování	750
Hlavní materiál krytu	tlakově litý hliník	Konfigurace	Vhodné k vybavení vložkami RJ45
Průměr pláště, max.	10 mm	Průměr pláště, min.	5 mm
Stupeň krytí	IP67		

Standardy

Standardní konektor IEC 61076-3-106 Var. 5 Č. osvědčení (cULus) E316369

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001121	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC001031
UNSPSC	30-21-18-17	eClass 5.1	27-26-12-03
eClass 6.2	27-26-12-03	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.1	27-18-27-02
eClass 9.0	27-18-27-02		

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 9 IETH 15/16 EN CAT 3 HDC 17/18 EN MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	GOST Approval DUXR.E316369 PROFINET Manufacturer's Declaration
Uživatelská dokumentace	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

Datum vytvoření 19. července 2019 0:40:29 CEST

Stav katalogu 07.06.2019 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

Ethernet v průmyslovém prostředí IE-PH-V05M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Nákresy

Rozměrový výkres

