

Ethernet v průmyslovém prostředí IE-BI-LCD-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



FO LC vložky pro zásuvné konektory ver. 1 / 4 / 14

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-BI-LCD-SM-C
Objednací číslo	1962880000
Verze	LC vložka, Vložka upínací hlavy LC duplex, single-mode
GTIN (EAN)	4032248645077
Mnž.	10 ks

Ethernet v průmyslovém prostředí IE-BI-LCD-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 14,9 g

Teploty

Provozní teplota, max.	70 °C	Provozní teplota, min.	-40 °C
Vlhkost	Rel. vlhkost 0...85 %	Provozní teplota	-40 °C...70 °C
Skladovací teplota		Teplota instalace	

Všeobecné údaje

Cykly zapojování	1000	Hlavní materiál krytu	PBT tlakově litého zinku
Konfigurace	Vložka konektoru a příruby pro varianty krytů 1, 4 a 14	Popis výrobku	Vložka upínací hlavy LC duplex, single-mode
Připojení 1	LC Duplex	Stupeň krytí	IP67 s pouzdrům
Typ vlákna	jednovidový	Vlhkost	Rel. vlhkost 0...85 %
Ztráta odrazem (útlum)	≥ 40 dB	Ztráta při zapojování	≤ 0,5 dB

Standardy

Standardní konektor IEC 61754-20

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001121	ETIM 4.0	EC001121
ETIM 5.0	EC001121	ETIM 6.0	EC001122
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-40-17
eClass 6.2	27-25-05-04	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.1	19-07-01-22
eClass 9.0	19-17-01-22		

Osvědčení

ROHS Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog [CAT 9 IETH 15/16 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)
[PI PROFINET CABLING EN](#)

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [GOST Approval](#)

Uživatelská dokumentace [MAN IE GUIDE DE](#)
[MAN IE GUIDE EN](#)

**Ethernet v průmyslovém prostředí
IE-BI-LCD-SM-C**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy**Rozměrový výkres**