

**Ethernet v průmyslovém prostředí
IE-CR-IP20-RJ45-FH-GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Na identifikování vašich konektorů IP 20 RJ45, které lze
sestavit v terénu, v 6 různých barvách

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-CR-IP20-RJ45-FH-GY
Objednací číslo	1963060000
Verze	Ethernet v průmyslovém prostředí, Barevné kódování, Šedá, Uvolnění mechanického napětí, šedé
GTIN (EAN)	4032248645244
Mnž.	10 ks

**Ethernet v průmyslovém prostředí
IE-CR-IP20-RJ45-FH-GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje**Rozměry a váhy**

Čistá hmotnost 0,38 g

Teploty

Provozní teplota

Obecné údaje

Barevný Šedá

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000766	ETIM 4.0	EC000766
ETIM 5.0	EC000766	ETIM 6.0	EC002939
UNSPSC	30-21-18-07	eClass 5.1	27-14-11-37
eClass 6.2	27-25-05-04	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9,1	27-06-92-90
eClass 9.0	27-40-08-45		

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 9 IETH 15/16 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Uživatelská dokumentace	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN