

**Ethernet v průmyslovém prostředí
IE-PS-V01M-2LC-MM-BP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Sady bajonetových zásuvných konektorů podle IEC
61076-3-106 ver. 1 (EtherNet/IP), RJ45 kovová vložka -
vložka LC

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-PS-V01M-2LC-MM-BP
Objednací číslo	1963230000
Verze	Konektor FO, Varianta 1, LC duplexní, multimode, s ochranou proti přehýbání, IP67
GTIN (EAN)	4032248651702
Mnž.	10 ks

Ethernet v průmyslovém prostředí IE-PS-V01M-2LC-MM-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 148,6 g

Teploty

Provozní teplota, max.	70 °C	Provozní teplota, min.	-40 °C
Provozní teplota	-40 °C...70 °C	Skladovací teplota	
Teplota instalace			

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Všeobecné údaje

Barevný	Různé	Cykly zapojování	500
Hlavní materiál krytu	Tlakově litý zinek	Materiál krytu, vložka	PBT, Tlakově litý zinek
Popis výrobku	Varianta 1, LC duplexní, multimode, s ochranou proti přehýbání	Průměr pláště, max.	10 mm
Průměr pláště, min.	5 mm	Připojení 1	LC
Připojení 2	lepení, krimpování, leštění	Stupeň krytí	IP67
Typ vlákna	Multimode	Ztráta odrazem (útlum)	40 dB singlemode; 30 dB multimode
Ztráta při zapojování	0,5 dB singlemode, 0,4 dB multimode		

Standardy

Standardní konektor IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 61754-20

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001121	ETIM 4.0	EC002641
ETIM 5.0	EC002641	ETIM 6.0	EC001122
UNSPSC	30-21-18-10	eClass 5.1	27-26-07-08
eClass 6.2	27-26-07-08	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.1	19-07-01-22
eClass 9.0	19-17-01-22		

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

**Ethernet v průmyslovém prostředí
IE-PS-V01M-2LC-MM-BP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje**Soubory ke stažení**

Brožura/Katalog	CAT 9 IETH 15/16 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	GOST Approval
Technické údaje	WSCAD
Uživatelská dokumentace	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

**Ethernet v průmyslovém prostředí
IE-PS-V01M-2LC-MM-BP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy**Rozměrový výkres**