

**Ethernet v průmyslovém prostředí
IE-PS-V01M-2SC-MM**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Sady bajonetových zásuvných konektorů podle IEC
6 1076-3-106 ver. 1 (EtherNet/IP), RJ45 kovová vložka -
vločka SC

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-PS-V01M-2SC-MM
Objednací číslo	1963260000
Verze	Konektor FO, Varianta 1, SC duplexní, multimode, IP67
GTIN (EAN)	4032248651733
Mnž.	10 ks

**Ethernet v průmyslovém prostředí
IE-PS-V01M-2SC-MM**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technické údaje**Rozměry a váhy**

Čistá hmotnost	125,3 g
----------------	---------

Teploty

Provozní teplota, max.	70 °C	Provozní teplota, min.	-40 °C
Provozní teplota	-40 °C...70 °C	Skladovací teplota	
Teplota instalace			

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Všeobecné údaje

Barevný	Různé	Cykly zapojování	500
Hlavní materiál krytu	Tlakově litý zinek	Materiál krytu, vložka	PA, Tlakově litý zinek
Popis výrobku	Varianta 1, SC duplexní, multimode	Průměr pláště, max.	10 mm
Průměr pláště, min.	5 mm	Připojení 1	SCRJ
Připojení 2	lepení, krimpování, leštění	Stupeň krytí	IP67
Typ vlákna	Multimode	Ztráta odrazem (útlum)	40 dB singlemode; 30 dB multimode
Ztráta při zapojování	0,5 dB singlemode; 0,4 dB multimode; 1,5 dB POF		

Standardy

Standardní konektor	IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 61754-24
---------------------	---

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001121	ETIM 4.0	EC002641
ETIM 5.0	EC002641	ETIM 6.0	EC001122
UNSPSC	30-21-18-10	eClass 5.1	27-26-07-08
eClass 6.2	27-26-07-08	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9,1	19-07-01-22
eClass 9.0	19-17-01-22		

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

**Ethernet v průmyslovém prostředí
IE-PS-V01M-2SC-MM**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje**Soubory ke stažení**

Brožura/Katalog	CAT 9 IETH 15/16 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	GOST Approval
Technické údaje	WSCAD
Uživatelská dokumentace	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

**Ethernet v průmyslovém prostředí
IE-PS-V01M-2SC-MM**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy**Rozměrový výkres**