

**Ethernet v průmyslovém prostředí  
IE-PS-V01M-2SC-POF-BP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Sady bajonetových zásuvných konektorů podle IEC  
61076-3-106 ver. 1 (EtherNet/IP), RJ45 kovová vložka -  
vložka SC

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	IE-PS-V01M-2SC-POF-BP
Objednací číslo	<a href="#">1963290000</a>
Verze	Konektor FO, Varianta 1, SC-RJ POF, s ochranou proti zapletení, IP67
GTIN (EAN)	4032248651764
Mnž.	10 ks

## Ethernet v průmyslovém prostředí IE-PS-V01M-2SC-POF-BP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 158,2 g

### Teploty

Provozní teplota, max.	70 °C	Provozní teplota, min.	-40 °C
Provozní teplota	-40 °C...70 °C	Skladovací teplota	
Teplota instalace			

### Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Všeobecné údaje

Barevný	Různé	Cykly zapojování	500
Hlavní materiál krytu	Tlakově litý zinek	Materiál krytu, vložka	PA, Tlakově litý zinek
Popis výrobku	Varianta 1, SC-RJ POF, s ochranou proti zapletení	Průměr pláště, max.	10 mm
Průměr pláště, min.	5 mm	Připojení 1	SCRJ
Připojení 2	Systém rychlého připojení: krimpování, řezání	Stupeň krytí	IP67
Typ vlákna	POF	Ztráta odrazem (útlum)	40 dB singlemode; 30 dB multimode
Ztráta při zapojování	0,5 dB singlemode, 0,4 dB multimode, ≤ 1,0 dB POF		

### Standardy

Standardní konektor IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 61754-24

### Klasifikace

ETIM 3.0	EC001121	ETIM 4.0	EC002641
ETIM 5.0	EC002641	ETIM 6.0	EC001122
UNSPSC	30-21-18-10	eClass 5.1	27-26-07-08
eClass 6.2	27-26-07-08	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9,1	19-07-01-22
eClass 9.0	19-17-01-22		

### Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

**Ethernet v průmyslovém prostředí  
IE-PS-V01M-2SC-POF-BP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Technické údaje****Soubory ke stažení**

---

Brožura/Katalog	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>
Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	<a href="#">GOST Approval</a>
Technické údaje	<a href="#">WSCAD</a>
Uživatelská dokumentace	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>

---

**Ethernet v průmyslovém prostředí  
IE-PS-V01M-2SC-POF-BP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Nákresy****Rozměrový výkres**