

Ethernet v průmyslovém prostředí IE-PS-V04P-2LC-SM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



PushPull zásuvné konektory podle IEC 61076-3-106
ver.4 (IEC24702), plast, s vložkou LC

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-PS-V04P-2LC-SM
Objednací číslo	1963340000
Verze	Konektor FO, Varianta 4, LC duplexní, single-mode, IP67
GTIN (EAN)	4032248651818
Mnž.	10 ks

Ethernet v průmyslovém prostředí IE-PS-V04P-2LC-SM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 36 g

Teploty

Provozní teplota, max.	70 °C	Provozní teplota, min.	-40 °C
Provozní teplota	-40 °C...70 °C	Skladovací teplota	
Teplota instalace			

Všeobecné údaje

Barevný	Různé	Cykly zapojování	500
Hlavní materiál krytu	PA UL 94 V0	Materiál krytu, vložka	PBT, Tlakově litý zinek
Popis výrobku	Varianta 4, LC duplexní, single-mode	Průměr pláště, max.	10 mm
Průměr pláště, min.	5 mm	Připojení 1	LC
Připojení 2	lepení, krimpování, leštění	Stupeň krytí	IP67
Typ vlákna	jednovidový	Ztráta odrazem (útlum)	40 dB singlemode; 30 dB multimode
Ztráta při zapojování	0,5 dB singlemode, 0,4 dB multimode		

Standardy

Standardní konektor IEC 61076-3-106 Var. 4,
IEC 61754-20

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001121	ETIM 4.0	EC002641
ETIM 5.0	EC002641	ETIM 6.0	EC001122
UNSPSC	30-21-18-10	eClass 5.1	27-26-07-08
eClass 6.2	27-26-07-08	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9,1	19-07-01-22
eClass 9.0	19-17-01-22		

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 9 IETH 15/16 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	GOST Approval
Technické údaje	WSCAD
Uživatelská dokumentace	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

**Ethernet v průmyslovém prostředí
IE-PS-V04P-2LC-SM**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy**Rozměrový výkres**