

## Ethernet v průmyslovém prostředí IE-PS-V04P-2SC-MM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



PushPull zásuvné konektory podle IEC 61076-3-106  
ver.4 (IEC24702), plast, s vložkou SC

### Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-PS-V04P-2SC-MM
Objednací číslo	<a href="#">1963360000</a>
Verze	Konektor FO, Varianta 4, SC duplexní, multimode, IP67
GTIN (EAN)	4032248651832
Mnž.	10 ks

**Ethernet v průmyslovém prostředí  
IE-PS-V04P-2SC-MM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Technické údaje****Rozměry a váhy**

Čistá hmotnost	28,8 g
----------------	--------

**Teploty**

Provozní teplota, max.	70 °C	Provozní teplota, min.	-40 °C
Provozní teplota	-40 °C...70 °C	Skladovací teplota	
Teplota instalace			

**Všeobecné údaje**

Barevný	Různé	Cykly zapojování	500
Hlavní materiál krytu	PA UL 94 V0	Materiál krytu, vložka	PA, Tlakově litý zinek
Popis výrobku	Varianta 4, SC duplexní, multimode	Průměr pláště, max.	10 mm
Průměr pláště, min.	5 mm	Připojení 1	SCRJ
Připojení 2	lepení, krimpování, leštění	Stupeň krytí	IP67
Typ vlákna	Multimode	Ztráta odrazem (útlum)	40 dB singlemode; 30 dB multimode
Ztráta při zapojování	0,5 dB singlemode; 0,4 dB multimode; 1,5 dB POF		

**Standardy**

Standardní konektor	IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 61754-24
---------------------	---

**Klasifikace**

ETIM 3.0	EC001121	ETIM 4.0	EC002641
ETIM 5.0	EC002641	ETIM 6.0	EC001122
UNSPSC	30-21-18-10	eClass 5.1	27-26-07-08
eClass 6.2	27-26-07-08	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9,1	19-07-01-22
eClass 9.0	19-17-01-22		

**Osvědčení**

Schválení



ROHS

Shoda

**Soubory ke stažení**

Brožura/Katalog	<a href="#">CAT 9 IETH 15/16 EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>
Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	<a href="#">GOST Approval</a>
Technické údaje	<a href="#">WSCAD</a>
Uživatelská dokumentace	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>

**Ethernet v průmyslovém prostředí  
IE-PS-V04P-2SC-MM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Nákresy****Rozměrový výkres**