

Ethernet v průmyslovém prostředí IE-PS-V04P-2SC-POF-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



PushPull zásuvné konektory podle IEC 61076-3-106
ver.4 (IEC24702), plast, s vložkou SC

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-PS-V04P-2SC-POF-BP
Objednací číslo	1963390000
Verze	Konektor FO, Verze 4, SC-RJ POF, prevence proti ohýbání, IP67
GTIN (EAN)	4032248651863
Mnž.	10 ks

Ethernet v průmyslovém prostředí IE-PS-V04P-2SC-POF-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 54,3 g

Teploty

Provozní teplota, max.	70 °C	Provozní teplota, min.	-40 °C
Provozní teplota	-40 °C...70 °C	Skladovací teplota	
Teplota instalace			

Všeobecné údaje

Barevný	Různé	Cykly zapojování	500
Hlavní materiál krytu	PA UL 94 V0	Materiál krytu, vložka	PA, Tlakově litý zinek
Popis výrobku	Verze 4, SC-RJ POF, prevence proti ohýbání	Průměr pláště, max.	
Průměr pláště, min.	5 mm	Připojení 1	SCRJ
Připojení 2	Systém rychlého připojení: krimpování, řezání	Stupeň krytí	IP67
Typ vlákna	POF	Ztráta odrazem (útlum)	40 dB singlemode; 30 dB multimode
Ztráta při zapojování	0,5 dB singlemode, 0,4 dB multimode, ≤ 1,0 dB POF		

Standardy

Standardní konektor IEC 61076-3-106 Var. 4,
IEC 61754-24

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001121	ETIM 4.0	EC002641
ETIM 5.0	EC002641	ETIM 6.0	EC001122
UNSPSC	30-21-18-10	eClass 5.1	27-26-07-08
eClass 6.2	27-26-07-08	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.1	19-07-01-22
eClass 9.0	19-17-01-22		

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	GOST Approval
Technické údaje	WSCAD
Uživatelská dokumentace	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

**Ethernet v průmyslovém prostředí
IE-PS-V04P-2SC-POF-BP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy**Rozměrový výkres**