

**Ethernet v průmyslovém prostředí
IE-BS-V01M-SCRJ2SC-SM-C****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Sady bajonetových zásuvných konektorů podle IEC
61076-3-106 ver. 1 (EtherNet/IP), RJ45 kovová vložka -
vložka SC

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-BS-V01M-SCRJ2SC-SM-C
Objednací číslo	1963440000
Verze	Příruba FO, IP67, Verze 1, spojka ze SCRJ do 2*SC, jednovidový
GTIN (EAN)	4032248645534
Mnž.	10 ks

Ethernet v průmyslovém prostředí IE-BS-V01M-SCRJ2SC-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 62,7 g

Teploty

Provozní teplota, max.	70 °C	Provozní teplota, min.	-40 °C
Provozní teplota	-40 °C...70 °C	Skladovací teplota	
Teplota instalace			

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Všeobecné údaje

Barevný	Různé	Cykly zapojování	500
Hlavní materiál krytu	Tlakově litý zinek	Materiál těsnění	NBR
Popis výrobku	Verze 1, spojka ze SCRJ do 2*SC	Připojení 1	
Připojení 2	SCRJ	Stupeň krytí	IP67
Typ vlákna	jednovidový	Ztráta odrazem (útlum)	≥ 40 dB
Ztráta při zapojování	≤ 0,5 dB		

Standardy

Standardní konektor IEC 61076-3-106 Var.
1, IEC 61754-4, IEC 61754-24

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001121	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC001122
UNSPSC	30-21-18-17	eClass 5.1	27-26-12-03
eClass 6.2	27-26-12-03	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.1	19-07-01-22
eClass 9.0	19-17-01-22		

Osvědčení

ROHS Shoda

Soubory ke stažení


Brožura/Katalog [FL FIELDWIRING EN](#)
[PI PROFINET CABLING EN](#)
Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [GOST Approval](#)
Technické údaje [WSCAD](#)
Uživatelská dokumentace [MAN IE GUIDE DE](#)
[MAN IE GUIDE EN](#)

Ethernet v průmyslovém prostředí IE-BS-V01M-SCRJ2SC-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy

Výřez instalace



Mounting cut-out: 1. With central screw
connection / 2. For mounting with four M3 screws