

**Ethernet v průmyslovém prostředí
IE-BS-V01M-RJ45-C**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Sady bajonetových zásuvných konektorů podle IEC
6 1076-3-106 ver. 1 (EtherNet/IP), RJ45 kovová vložka -
vložka RJ45

Všeobecné objednací údaje

| | |
|-----------------|---|
| Typ | IE-BS-V01M-RJ45-C |
| Objednací číslo | 1963470000 |
| Verze | Příruba RJ45, IP67, Varianta 1 kov, spojka, Kat.6A / Třída EA (ISO/IEC 11801 2010) |
| GTIN (EAN) | 4032248645565 |
| Mnž. | 10 ks |

Ethernet v průmyslovém prostředí IE-BS-V01M-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 72,8 g

Teploty

| | | | |
|------------------------|----------------|------------------------|--------|
| Provozní teplota, max. | 70 °C | Provozní teplota, min. | -40 °C |
| Provozní teplota | -40 °C...70 °C | Skladovací teplota | |
| Teplota instalace | | | |

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Všeobecné údaje

| | | | |
|------------------|--|-----------------------|--------------------|
| Připojení 1 | RJ45 | Připojení 2 | RJ45 |
| Popis výrobku | Varianta 1 kov, spojka | Materiál těsnění | EPDM |
| Barevný | Různé | Hlavní materiál krytu | Tlakově litý zinek |
| Kategorie | Kat.6 _A / Třída E _A (ISO/IEC 11801 2010) | Povrch kontaktu | Zlato na niklu |
| Stínění | 360° celkový kryt | Stupeň krytí | IP67 |
| Cykly zapojování | 750 | | |

Standardy

| | | | |
|---------------------|--|----------------------|---------|
| Standardní konektor | IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 60603-7-51 | Č. osvědčení (cULus) | E316369 |
|---------------------|--|----------------------|---------|

Klasifikace

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC001121 | ETIM 4.0 | EC000437 |
| ETIM 5.0 | EC000437 | ETIM 6.0 | EC001121 |
| UNSPSC | 30-21-18-17 | eClass 5.1 | 27-26-12-03 |
| eClass 6.2 | 27-26-12-03 | eClass 7.1 | 27-25-05-04 |
| eClass 8.1 | 19-17-01-25 | eClass 9.1 | 27-44-03-90 |
| eClass 9.0 | 27-44-03-90 | | |

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

**Ethernet v průmyslovém prostředí
IE-BS-V01M-RJ45-C**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje**Soubory ke stažení**


| | |
|---|---|
| Brožura/Katalog | CAT 9 IETH 15/16 EN MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN |
| Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě | GOST Approval DUXR.E316369 |
| Technické údaje | WSCAD |
| Uživatelská dokumentace | MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN |

Ethernet v průmyslovém prostředí IE-BS-V01M-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy

Výřez instalace



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws