

**Ethernet v průmyslovém prostředí
IE-BS-V04P-RJ45-C**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



PushPull zásuvné konektory podle IEC 61076-3-106
ver.4 (IEC24702), plast, s vložkou RJ45

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-BS-V04P-RJ45-C
Objednací číslo	1963490000
Verze	Příruba RJ45, IP67, Verze 4, spojka, Kat.6 _A / Třída E _A (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248645589
Mnž.	10 ks

**Ethernet v průmyslovém prostředí
IE-BS-V04P-RJ45-C**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technické údaje**Rozměry a váhy**

Čistá hmotnost	39,8 g
----------------	--------

Teploty

Provozní teplota, max.	70 °C	Provozní teplota, min.	-40 °C
Provozní teplota	-40 °C...70 °C	Skladovací teplota	
Teplota instalace			

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Všeobecné údaje

Připojení 1	RJ45	Připojení 2	RJ45
Popis výrobku	Verze 4, spojka	Materiál těsnění	NBR
Hlavní materiál krytu		Kategorie	Kat.6 _A / Třída E _A (ISO/IEC 11801 2010)
	PA UL 94 V0	Stínění	360° celkový kryt
Povrch kontaktu	Zlato na niklu	Cykly zapojování	750
Stupeň krytí	IP67		

Standardy

Standardní konektor	IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 60603-7-5 1	Č. osvědčení (cULus)	E316369
---------------------	--	----------------------	---------

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001121	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC001121
UNSPSC	30-21-18-17	eClass 5.1	27-26-12-03
eClass 6.2	27-26-12-03	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.1	27-44-03-90
eClass 9.0	27-44-03-90		

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 9 IETH 15/16 EN MB FREECONCONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
-----------------	--

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	GOST Approval DUXR.E316369
---	---

Technické údaje	WSCAD
-----------------	-----------------------

Uživatelská dokumentace	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
-------------------------	--

Datum vytvoření 19. července 2019 0:42:52 CEST


Stav katalogu 07.06.2019 / Vyhrazuje si právo na technické změny.

**Ethernet v průmyslovém prostředí
IE-BS-V04P-RJ45-C**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Nákresy

Výřez instalace



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws