

**Ethernet v průmyslovém prostředí  
IE-BS-V05M-RJ45-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



HDC zásuvné konektory podle IEC 61076-3-106 ver.5,  
kov, s vložkou RJ45

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	IE-BS-V05M-RJ45-C
Objednací číslo	<a href="#">1963510000</a>
Verze	Příruba RJ45, IP67, Verze 5, spojka, Kat.6 <sub>A</sub> / Třída E <sub>A</sub> (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248645602
Mnž.	10 ks

## Ethernet v průmyslovém prostředí IE-BS-V05M-RJ45-C

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 61,3 g

### Teploty

Provozní teplota, max.	70 °C	Provozní teplota, min.	-40 °C
Provozní teplota	-40 °C...70 °C	Skladovací teplota	
Teplota instalace			

### Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Všeobecné údaje

Připojení 1	RJ45	Připojení 2	RJ45
Popis výrobku	Verze 5, spojka	Materiál těsnění	NBR
Hlavní materiál krytu	tlakově litý hliník	Kategorie	Kat.6 <sub>A</sub> / Třída E <sub>A</sub> (ISO/IEC 11801 2010)
Povrch kontaktu	Zlato na niklu	Stínění	360° celkový kryt
Stupeň krytí	IP67	Cykly zapojování	750

### Standardy

Standardní konektor	IEC 61076-3-106 Var. 5, IEC 60603-7-5 1	Č. osvědčení (cULus)	E316369
---------------------	--------------------------------------------	----------------------	---------

### Klasifikace

ETIM 3.0	EC001121	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC001121
UNSPSC	30-21-18-17	eClass 5.1	27-26-12-03
eClass 6.2	27-26-12-03	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9,1	27-44-03-90
eClass 9.0	27-44-03-90		

### Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

**Ethernet v průmyslovém prostředí  
IE-BS-V05M-RJ45-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Technické údaje****Soubory ke stažení**

Brožura/Katalog	<a href="#">CAT 9 IETH 15/16 EN</a> <a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a> <a href="#">MB FREECONTACT EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>
Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	<a href="#">GOST Approval</a> <a href="#">DUXR.E316369</a> <a href="#">PROFINET Manufacturer's Declaration</a>
Technické údaje	<a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>
Uživatelská dokumentace	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>

**Ethernet v průmyslovém prostředí  
IE-BS-V05M-RJ45-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Nákresy****Rozměrový výkres**