

**Ethernet v průmyslovém prostředí  
IE-BI-LCD-MM-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



FO LC vložky pro zásuvné konektory ver. 1 / 4 / 14

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	IE-BI-LCD-MM-C
Objednací číslo	<a href="#">1964420000</a>
Verze	LC vložka, Vložka upínací hlavy LC duplex, multimode
GTIN (EAN)	4032248649037
Mnž.	10 ks

## Ethernet v průmyslovém prostředí IE-BI-LCD-MM-C

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 14,9 g

### Teploty

Provozní teplota, max.	70 °C	Provozní teplota, min.	-40 °C
Vlhkost	Rel. vlhkost 0...85 %	Provozní teplota	-40 °C...70 °C
Skladovací teplota		Teplota instalace	

### Všeobecné údaje

Cykly zapojování	1000	Hlavní materiál krytu	PBT tlakově litého zinku
Konfigurace	Vložka konektoru a příruby pro varianty krytů 1, 4 a 14	Popis výrobku	Vložka upínací hlavy LC duplex, multimode
Připojení 1	LC Duplex	Stupeň krytí	IP67 s pouzdem
Typ vlákna	Multimode	Vlhkost	Rel. vlhkost 0...85 %
Ztráta odrazem (útlum)	≥ 30 dB	Ztráta při zapojování	≤ 0,4 dB

### Standardy

Standardní konektor IEC 61754-20

### Klasifikace

ETIM 3.0	EC001121	ETIM 4.0	EC001121
ETIM 5.0	EC001121	ETIM 6.0	EC001122
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-40-17
eClass 6.2	27-25-05-04	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.1	19-07-01-22
eClass 9.0	19-17-01-22		

### Osvědčení

ROHS Shoda

### Soubory ke stažení

Brožura/Katalog [CAT 9 IETH 15/16 EN](#)  
[FL FIELDWIRING EN](#)  
[PI PROFINET CABLING EN](#)

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [GOST Approval](#)

Uživatelská dokumentace [MAN IE GUIDE DE](#)  
[MAN IE GUIDE EN](#)

**Ethernet v průmyslovém prostředí  
IE-BI-LCD-MM-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Nákresy****Rozměrový výkres**