

**Ethernet v průmyslovém prostředí
IE-BI-SCRJ2SC-MM-C**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



FO SC vložky pro zásuvné konektory ver. 1 / 4 / 14

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-BI-SCRJ2SC-MM-C
Objednací číslo	1964430000
Verze	SC vložka, Vložka upínací hlavy SCRJ na 2 SC, multimode
GTIN (EAN)	4032248649044
Mnž.	1 ks

Ethernet v průmyslovém prostředí IE-BI-SCRJ2SC-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 16,7 g

Teploty

Provozní teplota, max.	70 °C	Provozní teplota, min.	-40 °C
Provozní teplota	-40 °C...70 °C	Skladovací teplota	
Teplota instalace			

Všeobecné údaje

Barevný	Různé	Cykly zapojování	1000
Hlavní materiál krytu	PA	Konfigurace	Vložka konektoru a příruby pro varianty krytů 1, 4 a 14
Popis výrobku	Vložka upínací hlavy SCRJ na 2 SC, multimode	Připojení 1	SC
Připojení 2	SCRJ	Stupeň krytí	IP67 s pouzdem
Typ vlákna	Multimode, POF	Ztráta odrazem (útlum)	≥ 30 dB
Ztráta při zapojování	≤ 0,4 dB		

Standardy

Standardní konektor IEC 61754-4, IEC 61754-24

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001121	ETIM 4.0	EC001121
ETIM 5.0	EC001121	ETIM 6.0	EC001122
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-40-17
eClass 6.2	27-25-05-04	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.1	19-07-01-22
eClass 9.0	19-17-01-22		

Osvědčení

ROHS Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog [CAT 9 IETH 15/16 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)
[PI PROFINET CABLING EN](#)

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [GOST Approval](#)

Uživatelská dokumentace [MAN IE GUIDE DE](#)
[MAN IE GUIDE EN](#)

**Ethernet v průmyslovém prostředí
IE-BI-SCRJ2SC-MM-C**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy**Rozměrový výkres**