

**Ethernet v průmyslovém prostředí
IE-BS-V04P-LCD-MM-C**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



PushPull zásuvné konektory podle IEC 61076-3-106
ver.4 (IEC24702), plast, s vložkou LC

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-BS-V04P-LCD-MM-C
Objednací číslo	1964460000
Verze	Příruba FO, IP67, Verze 4, LC duplexní spojka, Multimode
GTIN (EAN)	4032248651924
Mnž.	10 ks

**Ethernet v průmyslovém prostředí
IE-BS-V04P-LCD-MM-C**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technické údaje**Rozměry a váhy**

Čistá hmotnost	25,3 g
----------------	--------

Teploty

Provozní teplota, max.	70 °C	Provozní teplota, min.	-40 °C
Provozní teplota	-40 °C...70 °C	Skladovací teplota	
Teplota instalace			

Všeobecné údaje

Barevný	Různé	Cykly zapojování	500
Hlavní materiál krytu	PA UL 94 V0	Materiál těsnění	NBR
Popis výrobku	Verze 4, LC duplexní spojka	Připojení 1	
Připojení 2	LC Duplex	Stupeň krytí	IP67
Typ vlákna	Multimode	Ztráta odrazem (útlum)	≥ 30 dB
Ztráta při zapojování	≤ 0,4 dB		

Standardy

Standardní konektor	IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 61754-20
---------------------	---

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001121	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC001122
UNSPSC	30-21-18-17	eClass 5.1	27-26-12-03
eClass 6.2	27-26-12-03	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9,1	19-07-01-22
eClass 9.0	19-17-01-22		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení


Brožura/Katalog	CAT 9 IETH 15/16 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	GOST Approval
Technické údaje	WSCAD
Uživatelská dokumentace	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

**Ethernet v průmyslovém prostředí
IE-BS-V04P-LCD-MM-C**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy

Výřez instalace



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws