

IE-BP-V01P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Na ochranu vašich zařízení před prachem a nečistotou.

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-BP-V01P
Objednací číslo	1965700000
Verze	Skříň montovaná s přírubou, ochranný kryt
GTIN (EAN)	4032248653928
Mnž.	10 ks

IE-BP-V01P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 12,2 g

Teploty

Provozní teplota, max.	70 °C	Provozní teplota, min.	-40 °C
Provozní teplota	-40 °C...70 °C		

Všeobecné údaje

Barevný	Černá	Hlavní materiál krytu	PA 6 GF
Stupeň krytí	IP67	Typ montáže	Pouze v interiérech

Standardy

Č. osvědčení (cULus) E316369

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001121	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC002040
UNSPSC	30-21-18-17	eClass 5.1	27-26-12-03
eClass 6.2	27-26-12-03	eClass 7.1	27-44-02-02
eClass 8.1	27-44-02-02	eClass 9,1	27-44-02-90
eClass 9.0	27-37-12-07		

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 9 IETH 15/16 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
-----------------	--

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	UL Approval GOST Approval
---	--

Uživatelská dokumentace	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
-------------------------	--