

B KOTR M12 4P D BU SAI**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Na výběr je mnoho konektorů do obvodových desek, v závislosti na volbě krytu. Konektory DPS M12 jsou k dispozici v A-kódovaných, B-kódovaných a také D-kódovaných verzích. Je třeba si povšimnout, že EA víko a vstupní/výstupní víko 54 mm krytů vyžadují různé konektory M12.

Všeobecné objednací údaje

Typ	B KOTR M12 4P D BU SAI
Objednací číslo	2341480000
GTIN (EAN)	4032248668724
Mnž.	360 ks

B KOTR M12 4P D BU SAI**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje**Rozměry a váhy**

Čistá hmotnost 3,747 g

Technické specifikace, prázdný kryt

Hlavní materiál krytu	LCP	Jmenovité napětí	30 V
Jmenovitý proud	4 A	Kabelové vývodky	M 12
Kódování	D	Materiál kontaktu	Pozlacené
Počet pólů	4	Stupeň krytí	IP67, plně nainstalované
Stíněný		Typ připojení	Pájené připojení (kompatibilní s technologií Reflow)
	Ne		
Verze	Patice		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000438	eClass 6.2	27-06-90-90
eClass 7.1	27-06-90-90	eClass 8.1	27-06-90-90
eClass 9.1	27-44-02-05		

Osvědčení

ROHS Shoda

Soubory ke staženíBrožura/Katalog [CAT 8 SAI 15/16 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)