

B KOTR B M12 5POL A SF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Na výběr je mnoho konektorů do obvodových desek, v závislosti na volbě krytu. Konektory DPS M12 jsou k dispozici v A-kódovaných, B-kódovaných a také D-kódovaných verzích. Je třeba si povšimnout, že EA víko a vstupní/výstupní víko 54 mm krytů vyžadují různé konektory M12.

Všeobecné objednací údaje

Typ	B KOTR B M12 5POL A SF
Objednací číslo	2350610000
GTIN (EAN)	4032248672400
Mnž.	220 ks

B KOTR B M12 5POL A SF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje**Rozměry a váhy**

Čistá hmotnost 4,405 g

Technické specifikace, prázdný kryt

Hlavní materiál krytu	PBT	Jmenovité napětí	30 V
Jmenovitý proud	4 A	Kabelové vývodky	M 12
Kódování	A	Materiál kontaktu	Pozlacené
Počet pólů	5	Stupeň krytí	IP67, plně nainstalované
Stíněný	Ano	Typ připojení	Pájené připojení
Verze	Kontakt		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000438	eClass 6.2	27-06-90-90
eClass 7.1	27-06-90-90	eClass 8.1	27-06-90-90
eClass 9,1	27-44-02-05		

Osvědčení

ROHS Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog [CAT 8 SAI 15/16 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)