


**Příslušenství
PTSC KB40X14**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Podobné ilustraci**Flexibilní - flexibilnější - Profiform**

Modulární kryty v profilovém tvaru – pružný modulární systém obsahující barevné a transparentní plastové profily a nosné moduly

Kombinace standardních roztečí namontovaná bok po boku v libovolném uspořádání a metrické zboží přesně uříznuté na milimetry vytváří dokonalou rovnováhu mezi pružností a hospodárností:

- Profily roztečí se standardními šířkami v rozsahu od 5 mm do 45 mm umožňují provést montáž všech standardních formátů PCB karet.
- Variabilní délky zajišťují maximální hustotu součástí i s většími elektronickými součástkami.
- Různé variace instalací znamenají, že montáž krytu přímo je snadné jako zaklapnutí příchytek na svorkovnici
- Proti externím vlivům chrání modul spolehlivě solidní kryty.

Recept na úspěch: variabilní profily + modulární tvar komponent = pružná koncepce, která nabízí velkou povrchovou plochu na kartě PCB.

Modulární koncepce je určena pro moduly s velkými prostorovými požadavky a je vhodná i pro malá množství a odlišné šířky.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	PTSC KB40X14
Objednávací číslo	4019420000
Verze	Příslušenství, Šroub s křížovou drážkou, Šrouby
GTIN (EAN)	4008190243029
Mnž.	100 ks

Příslušenství
PTSC KB40X14

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Výška	14 mm	Výška (v palcích)	0,551 inch
Čistá hmotnost	1,14 g		

Charakteristiky systému

Verze	Šrouby
-------	--------

Údaje o materiálu

Barevný	Stříbrná	Barevný graf (podobné)	RAL 7001
---------	----------	------------------------	----------

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000887	ETIM 4.0	EC000887
ETIM 5.0	EC000887	ETIM 6.0	EC002848
UNSPSC	30-21-18-11	eClass 5.1	27-14-11-45
eClass 6.2	23-11-01-17	eClass 7.1	23-11-01-17
eClass 8.1	23-11-01-17	eClass 9,1	27-14-11-92
eClass 9.0	27-14-11-92		

Poznámky

Popisný text, technické údaje

K dispozici jsou 3 výšky profilů krytů a koncových desek:
Montáž lišty bez krytu: TS32 = 45 mm, TS35x7,5 = 40,5 mm
Montáž lišty s nízkým krytem: TS32 = 89 mm, TS35x7,5 = 84,5 mm
Montáž lišty s vysokým krytem: TS32 = 121 mm, TS35x7,5 = 116,5 mm
Přímá montáž bez krytu / s nízkým krytem / s vysokým krytem: 24 / 69 / 99 mm

Rozměry DPS:
Tloušťka: 1,6 (±0,2) mm, šířka: 100 (+0,5) mm
Velikost RS segmentu = délka DPS - 4,5 mm
Velikost ADP segmentu = délka DPS - 1 mm

Příklad:
Délka DPS 160 mm, RS segment = 155,5 mm, ADP = 159 mm

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN
Technické údaje	STEP