

**OMNIMATE Kryt - TERMINALBOX
KOPL DK5 PA**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Otevřete miniaturní pouzdro ve formátu modulární svorky s pěti šroubovanými připojeními. Potenciometr a stavové displeje lze vyvést nahoru. K dispozici je také kryt k uzavření pouzdra.

Všeobecné objednací údaje

Typ	KOPL DK5 PA
Objednací číslo	4036790000
Verze	Kryty elektroniky, Hlava, Příslušenství
GTIN (EAN)	4008190455323
Mnž.	500 ks

**OMNIMATE Kryt - TERMINALBOX
KOPL DK5 PA**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje**Rozměry a váhy**

Délka	77 mm	Délka (v palcích)	3,031 inch
Šířka	6 mm	Šířka (v palcích)	0,236 inch
Výška	61 mm	Výška (v palcích)	2,402 inch
Čistá hmotnost	0,184 g		

Charakteristiky systému

Verze	Hlava	Stupeň krytí	IP20
-------	-------	--------------	------

Údaje o materiálu

Barevný	Běžová	Barevný graf (podobné)	RAL 1001
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2	Skladovací teplota, min.	-25 °C
Skladovací teplota, max.	55 °C	Max. relativní vlhkost během skladování	80 %
Provozní teplota, min.	-50 °C	Provozní teplota, max.	100 °C
Teplotní rozsah, instalace, min.	-25 °C	Teplotní rozsah, instalace, max.	100 °C

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001284	ETIM 5.0	EC002848
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-14-92-14
eClass 7.1	27-14-92-14	eClass 8.1	27-14-92-14

Poznámky

Poznámky

Osvědčení

ROHS Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog [FL ANALO.SIGN.CONV. EN](#)
[MB DEVICE MANUF. EN](#)
[FL MACHINE SAFETY EN](#)
[FL 72H SAMPLE SER EN](#)
[PO OMNIMATE EN](#)