

**RKDG D17 PT6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Široká nabídka příslušenství pro boxy FieldPower®.  
Kabelové ucpávky, zásuvné konektory, zamykací prvky a  
mnoho dalších.

**Všeobecné objednáací údaje**

Typ	RKDG D17 PT6
Objednáací číslo	<a href="#">4324010000</a>
Verze	FieldPower®, přibližně, IP65, 15 mm - 17 mm
GTIN (EAN)	4032248641284
Mnž.	10 ks

## RKDG D17 PT6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 22,8 g

## Teploty

Provozní teplota

Skladovací teplota

## Všeobecné údaje

Barevný	Černá	Bez obsahu silikonu	Ano
Halogen	Ne	Klasifikace hořlavosti UL 94	HB
Materiál	EPDM	Stupeň krytí	IP65
Tloušťka	18 mm	Typ linky	přibližně
Upínací rozsah, max.	17 mm	Upínací rozsah, min.	15 mm

## Klasifikace

ETIM 3.0	EC000879	ETIM 4.0	EC000879
ETIM 5.0	EC000879	ETIM 6.0	EC002498
UNSPSC	31-18-16-02	eClass 5.1	23-07-00-00
eClass 6.2	23-07-90-90	eClass 7.1	23-07-90-90
eClass 8.1	23-07-90-90	eClass 9,1	27-14-25-90
eClass 9.0	27-14-11-92		

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [FieldPower](#)Technické údaje [EPLAN](#)Technické údaje [STEP](#)