

## WAVEBOX WAVEBOX L 12.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

Produkt nepoužívejte k  
novému vývoji



Modulární kryt elektroniky, 12,5 mm šířka se 4 zásuvnými připojeními po 2 pólech, se 2 vrstvami (šroubové svorky a svorky s tažnou pružinou). Výška pouzdra 112 mm

### Všeobecné objednávací údaje

Stav objednávky	<b>Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.</b>
K dispozici do	2019-12-31
Typ	WAVEBOX L 12.5
Objednávací číslo	<a href="#">8426530000</a>
Verze	Kryty elektroniky, WAVEBOX Oblázkové šedá, Základní díl skříňe, Šířka: 12.5 mm
GTIN (EAN)	4032248037674
Mnž.	10 ks

**WAVEBOX**  
**WAVEBOX L 12.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Technické údaje****Rozměry a váhy**

Délka	92,4 mm	Délka (v palcích)	3,638 inch
Šířka	12,5 mm	Šířka (v palcích)	0,492 inch
Výška	112,4 mm	Výška (v palcích)	4,425 inch
Čistá hmotnost	33,68 g		

**Charakteristiky systému**

Verze	Základní díl skříně	Number of PCBs per module	1
PCB thickness	1 mm	Type of contact to PCB	Solder connection, direct
Tolerance for the PCB shape	±0.1 mm	Propojovací připojení	Ne
Contact to terminal rail	Ne	Stupeň krytí	IP20
Max. power loss	2 W		

**Údaje o materiálu**

Barevný	Oblázkově šedá	Barevný graf (podobné)	RAL 7032
CTI	≥ 175	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Skladovací teplota, min.	-25 °C	Skladovací teplota, max.	55 °C
Max. relativní vlhkost během skladování	80 %	Provozní teplota, min.	-50 °C
Teplotní rozsah, instalace, min.	-25 °C		

**Klasifikace**

ETIM 3.0	EC001284	ETIM 5.0	EC001031
ETIM 6.0	EC001031	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 6.2	27-18-08-02	eClass 7.1	27-18-27-02
eClass 8.1	27-18-27-02	eClass 9,1	27-18-27-90
eClass 9.0	27-18-27-90		

**Poznámky**

Poznámky

**Osvědčení**

ROHS Shoda

**Soubory ke stažení**

Brožura/Katalog [FL ANALO.SIGN.CONV. EN](#)  
[MB DEVICE MANUF. EN](#)  
[FL MACHINE SAFETY EN](#)  
[FL 72H SAMPLE SER EN](#)  
[PO OMNIMATE EN](#)