

**WAVEBOX
WAVEBOX L 17.5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Produkt nepoužívejte k
novému vývoji



Modulární kryt elektroniky, 17,5 mm šířka se 4 zásuvnými
připojeními po 3 pólech, se 2 vrstvami (šroubové svorky a
svorky s tažnou pružinou). Výška krytu: 112 mm

Všeobecné objednávací údaje

Stav objednávky	Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
K dispozici do	2019-12-31
Typ	WAVEBOX L 17.5
Objednávací číslo	8426560000
Verze	Kryty elektroniky, WAVEBOX Oblázkově šedá, Základní díl skříňe, Šířka: 17.5 mm
GTIN (EAN)	4032248037667
Mnž.	10 ks

WAVEBOX
WAVEBOX L 17.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technické údaje**Rozměry a váhy**

Délka	92,4 mm	Délka (v palcích)	3,638 inch
Šířka	17,5 mm	Šířka (v palcích)	0,689 inch
Výška	112,4 mm	Výška (v palcích)	4,425 inch
Čistá hmotnost	47,5 g		

Charakteristiky systému

Verze	Základní díl skříně	Number of PCBs per module	1
PCB thickness	1 mm	Type of contact to PCB	Solder connection, direct
Tolerance for the PCB shape	±0.1 mm	Propojovací připojení	Ne
Contact to terminal rail	Ne	Stupeň krytí	IP20
Max. power loss	2 W		

Údaje o materiálu

Barevný	Oblázkově šedá	Barevný graf (podobné)	RAL 7032
CTI	≥ 175	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Skladovací teplota, min.	-25 °C	Skladovací teplota, max.	55 °C
Max. relativní vlhkost během skladování	80 %	Provozní teplota, min.	-50 °C
Teplotní rozsah, instalace, min.	-25 °C		

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001284	ETIM 5.0	EC001031
ETIM 6.0	EC001031	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 6.2	27-18-08-02	eClass 7.1	27-18-27-02
eClass 8.1	27-18-27-02	eClass 9,1	27-18-27-90
eClass 9.0	27-18-27-90		

Poznámky

Poznámky

Osvědčení

ROHS Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog [FL ANALO.SIGN.CONV. EN](#)
[MB DEVICE MANUF. EN](#)
[FL MACHINE SAFETY EN](#)
[FL 72H SAMPLE SER EN](#)
[PO OMNIMATE EN](#)