

## RIDERSERIES RCL SRC 1CO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

### Obrázek výrobku



Podobné ilustraci

### Základna pro relé RIDERSERIES RCL

- Šroubové připojení a připojení s tažnou pružinou
- Standardní a nízké
- Zásuvný rám pro připojení DPS

### Všeobecné objednáací údaje

Typ	SRC 1CO
Objednáací číslo	<a href="#">8690840000</a>
Verze	RIDERSERIES RCL, Reléová základna, Počet kontaktů: 1 CO contact, Šroubové připojení
GTIN (EAN)	4032248361526
Mnž.	10 ks

**RIDERSERIES RCL  
SRC 1CO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Technické údaje****Rozměry a váhy**

Šířka	15,5 mm	Šířka (v palcích)	0,61 inch
Výška	77 mm	Výška (v palcích)	3,031 inch
Hloubka	61 mm	Hloubka (v palcích)	2,402 inch
Čistá hmotnost	40,1 g		

**Teploty**

Provozní teplota, max.	70 °C	Provozní teplota, min.	-40 °C
Skladovací teplota, max.	70 °C	Skladovací teplota, min.	-40 °C
Vlhkost	Rel. vlhkost 40 °C / 93 %, bez kondenzace	Provozní teplota	-40 °C...70 °C
Skladovací teplota	-40 °C...70 °C		

**Shoda produktu s prostředím**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Jmenovité údaje UL**

Č. osvědčení (cURus) E223759

**Kontaktní údaje**

Typ kontaktu 1 CO contact

**Obecné údaje**

Lišta TS 35 Barevný Černá

**Koordinace izolace**

Stupeň krytí	IP20	Dielektrická pevnost, vstup/výstup	2,5 kV <sub>eff</sub> / 1 min.
Dielektrická pevnost sousedních kontaktů	2,5 kV <sub>eff</sub> / 1 min.		

**Další detaily o certifikacích / normách**

Standardy UL508 Č. osvědčení (cURus) E223759

**Data připojení**

Metoda připojení vodiče	Šroubové připojení	Utahovací moment, min.	0,5 Nm
Utahovací moment, max.	0,8 Nm	Velikost nože	velikost PH1
Rozteč v mm (P)	3,5 mm		

**Klasifikace**

ETIM 3.0	EC001456	ETIM 4.0	EC001456
ETIM 5.0	EC001456	ETIM 6.0	EC001456
UNSPSC	30-21-19-17	eClass 5.1	27-37-16-03
eClass 6.2	27-37-16-03	eClass 7.1	27-37-16-03
eClass 8.1	27-37-16-03	eClass 9.1	27-37-16-03
eClass 9.0	27-37-16-03		

**Datový list****RIDERSERIES RCL  
SRC 1CO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technické údaje****Osvědčení**

Schválení



ROHS

Shoda

**Soubory ke stažení**

Technické údaje

[EPLAN, WSCAD](#)