

RIDERSERIES RCL RIM 2 24/60VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Obrázek výrobku



Podobné ilustraci

Zásuvné LED pro reléovou základnu RCL s volitelnými ochrannými funkcemi

- Se zelenou nebo červenou LED
- S ochrannou diodou
- S ochranným varistorem

Všeobecné objednací údaje

Typ	RIM 2 24/60VDC
Objednací číslo	8690960000
Verze	RIDERSERIES RCL, LED modul s ochrannou diodou, Jmenovitě řídicí napětí: 24...60 V DC, Zásuvné připojení Plug-in
GTIN (EAN)	4032248361649
Mnž.	10 ks

**RIDERSERIES RCL
RIM 2 24/60VDC**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje**Rozměry a váhy**

Šířka	12,5 mm	Šířka (v palcích)	0,492 inch
Výška	9 mm	Výška (v palcích)	0,354 inch
Hloubka	34,5 mm	Hloubka (v palcích)	1,358 inch
Čistá hmotnost	0,32 g		

Teploty

Provozní teplota, max.	70 °C	Provozní teplota, min.	-40 °C
Skladovací teplota, max.	70 °C	Skladovací teplota, min.	-40 °C
Vlhkost	Rel. vlhkost 40 °C / 93 %, bez kondenzace	Provozní teplota	-40 °C...70 °C
Skladovací teplota	-40 °C...70 °C		

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Jmenovité údaje UL

Č. osvědčení (cURus) E223759

Vstup

Jmenovité řídicí napětí	24...60 V DC	Ukazatel stavu	Červená LED
Ochranný obvod	Nulová dioda		

Obecné údaje

Barevný Černá

Další detaily o certifikacích / normách

Standardy UL508 Č. osvědčení (cURus) E223759

Data připojení

Metoda připojení vodiče Zásuvné připojení Plug-in

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000683	ETIM 4.0	EC000996
ETIM 5.0	EC002586	ETIM 6.0	EC002586
UNSPSC	32-11-15-03	eClass 5.1	27-11-06-35
eClass 6.2	27-11-06-35	eClass 7.1	27-37-92-08
eClass 8.1	27-37-92-08	eClass 9.1	27-37-10-10

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda


Datový list**RIDERSERIES RCL
RIM 2 24/60VDC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Technické údaje****Soubory ke stažení**

Technické údaje

[EPLAN, WSCAD](#)

**RIDERSERIES RCL
RIM 2 24/60VDC**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy**Schéma připojení****Dimensional drawing**