

RIDERSERIES RCL RIM 4 6/24VUC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Obrázek výrobku



Podobné ilustraci

Zásuvné LED pro reléovou základnu RCL s volitelnými ochrannými funkcemi

- Se zelenou nebo červenou LED
- S ochrannou diodou
- S ochranným varistorem

Všeobecné objednací údaje

| | |
|-----------------|--|
| Typ | RIM 4 6/24VUC |
| Objednací číslo | 8691040000 |
| Verze | RIDERSERIES RCL, LED modul, Ochranný varistor, Jmenovité řídicí napětí: 6...24 V UC, Zásuvné připojení Plug-in |
| GTIN (EAN) | 4032248361724 |
| Mnž. | 10 ks |

**RIDERSERIES RCL
RIM 4 6/24VUC**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje**Rozměry a váhy**

| | | | |
|----------------|---------|---------------------|------------|
| Šířka | 12,5 mm | Šířka (v palcích) | 0,492 inch |
| Výška | 9 mm | Výška (v palcích) | 0,354 inch |
| Hloubka | 34,5 mm | Hloubka (v palcích) | 1,358 inch |
| Čistá hmotnost | 3,2 g | | |

Teploty

| | | | |
|--------------------------|--|--------------------------|----------------|
| Provozní teplota, max. | 70 °C | Provozní teplota, min. | -40 °C |
| Skladovací teplota, max. | 70 °C | Skladovací teplota, min. | -40 °C |
| Vlhkost | Rel. vlhkost 40 °C / 93 %, bez kondenzace | Provozní teplota | -40 °C...70 °C |
| Skladovací teplota | -40 °C...70 °C | | |

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Jmenovité údaje UL

Č. osvědčení (cURus) E223759

Vstup

| | | | |
|-------------------------|-------------|----------------|-------------|
| Jmenovité řídicí napětí | 6...24 V UC | Ukazatel stavu | Červená LED |
| Ochranný obvod | Varistor | | |

Obecné údaje

Barevný Černá

Další detaily o certifikacích / normách

Standardy UL508 Č. osvědčení (cURus) E223759

Data připojení

Metoda připojení vodiče Zásuvné připojení Plug-in

Klasifikace

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC000683 | ETIM 4.0 | EC000996 |
| ETIM 5.0 | EC002586 | ETIM 6.0 | EC002586 |
| UNSPSC | 32-11-15-03 | eClass 5.1 | 27-11-06-35 |
| eClass 6.2 | 27-11-06-35 | eClass 7.1 | 27-37-92-08 |
| eClass 8.1 | 27-37-92-08 | eClass 9.1 | 27-37-10-10 |

Osvědčení

Schválení




ROHS Shoda

Datový list**RIDERSERIES RCL
RIM 4 6/24VUC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Technické údaje****Soubory ke stažení**

| | |
|-----------------|------------------------------|
| Technické údaje | EPLAN, WSCAD |
| Technické údaje | STEP |

**RIDERSERIES RCL
RIM 4 6/24VUC**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy**Schéma připojení****Dimensional drawing**