

**RIDERSERIES RCL  
SRC CLIP HP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Obrázek výrobku**

Relé RIDERSERIES společnosti Weidmüller zaručují nerušený, oddělený přenos signálu v průmyslové automatizaci.

Rychle se instalují, jsou kompaktní a lze je integrovat i do těch nejtěsnějších prostorů.

- 1 spínací kontakt
- 1 nebo 2 přepínací kontakty
- S pozlaceným 1 nebo 2 přepínacími kontakty
- Nízká výška 15,7 mm
- AC / DC cívky
- Šroubové / PUSH IN připojení vodičů

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	SRC CLIP HP
Objednací číslo	<a href="#">8691070000</a>
Verze	RIDERSERIES RCL, Příchytka
GTIN (EAN)	4032248361755
Mnž.	10 ks

**Datový list**

**RIDERSERIES RCL  
SRC CLIP HP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Technické údaje**

**Rozměry a váhy**

Čistá hmotnost 24,88 g

**Teploty**

Provozní teplota, max.	70 °C	Provozní teplota, min.	-40 °C
Skladovací teplota, max.	85 °C	Skladovací teplota, min.	-40 °C
Vlhkost	Rel. vlhkost 40 °C / 93 %, bez kondenzace	Provozní teplota	-40 °C...70 °C
Skladovací teplota	-40 °C...85 °C		

**Obecné údaje**

Verze	pro vysoká relé	Materiál	Plast
Barevný	Černá		

**Koordinace izolace**

Stupeň krytí IP20

**Klasifikace**

ETIM 4.0	EC001456	ETIM 5.0	EC002586
ETIM 6.0	EC002586	UNSPSC	30-21-19-17
eClass 5.1	27-37-16-03	eClass 6.2	27-37-16-03
eClass 7.1	27-37-92-08	eClass 8.1	27-37-92-08
eClass 9.1	27-37-16-92		

**Osvědčení**

Schválení



ROHS Shoda

**Soubory ke stažení**

Technické údaje [EPLAN, WSCAD](#)