

**RIDERSERIES RRD  
SRD CLIP M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Obrázek výrobku**

Ideální verze relé pro oddělení vstupních a výstupních signálů v průmyslové automatizaci.

Vysoký výkon lze s RIDERSERIES spínat bezpečně.

Klasické relé a LED kontrolky se jednoduše zapojí, příchytka poskytuje bezpečné připnutí.

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	SRD CLIP M
Objednací číslo	<a href="#">8691120000</a>
Verze	RIDERSERIES RRD, Příchytka
GTIN (EAN)	4032248361823
Mnž.	10 ks

**RIDERSERIES RRD  
SRD CLIP M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Technické údaje**

**Rozměry a váhy**

Čistá hmotnost 1,2 g

**Teploty**

Provozní teplota, max.	70 °C	Provozní teplota, min.	-40 °C
Skladovací teplota, max.	85 °C	Skladovací teplota, min.	-40 °C
Vlhkost	Rel. vlhkost 40 °C / 93 %, bez kondenzace	Provozní teplota	-40 °C...70 °C
Skladovací teplota	-40 °C...85 °C		

**Obecné údaje**

Materiál Kov Barevný Stříbrná

**Klasifikace**

ETIM 3.0	EC001456	ETIM 4.0	EC001456
ETIM 5.0	EC002586	ETIM 6.0	EC002586
UNSPSC	30-21-19-17	eClass 5.1	27-37-16-03
eClass 6.2	27-37-16-03	eClass 7.1	27-37-92-08
eClass 8.1	27-37-92-08	eClass 9,1	27-37-16-92

**Osvědčení**

Schválení



ROHS Shoda

**Soubory ke stažení**

Technické údaje [EPLAN, WSCAD](#)