

**RIDERSERIES RCI
SRC CLIP HM**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Obrázek výrobku

Připínací RS 30. 31. K dispozici je 32 reléových základen o šířce 11,2 až 25 mm podle typu.

Reléové multiplexory RMS jsou k dispozici jako 4, 8 a 16-cestné moduly. Ke snížení instalačních prací jsou varianty DC vybaveny běžným kladným nebo záporným potenciálem. Volitelný IEC 603-1 zásuvný konektor umožňuje připojení předem sestaveného vedení.

System šroubového připojení se používá k připojení vodiče se jmenovitým průřezem 2,5 mm².

Všeobecné objednací údaje

Typ	SRC CLIP HM
Objednací číslo	8692620000
Verze	RIDERSERIES RCI, Přichytka
GTIN (EAN)	4032248364169
Mnž.	100 ks

**RIDERSERIES RCI
SRC CLIP HM**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 0,42 g

Teploty

Vlhkost Rel. vlhkost 40 °C / 93 %, Provozní teplota
bez kondenzace

Skladovací teplota

Obecné údaje

Verze pro vysoká relé Materiál Kov
Barevný Stříbrná

Koordinace izolace

Stupeň krytí IP20

Klasifikace

ETIM 4.0	EC001456	ETIM 5.0	EC002586
ETIM 6.0	EC002586	UNSPSC	30-21-19-17
eClass 5.1	27-37-16-03	eClass 6.2	27-37-16-03
eClass 7.1	27-37-92-08	eClass 8.1	27-37-92-08
eClass 9,1	27-37-16-92		

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

Soubory ke stažení

Technické údaje [EPLAN, WSCAD](#)