

**RIDERSERIES RCM
SCM CLIP LM**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Obrázek výrobku

Ideální verze relé pro oddělení vstupních a výstupních signálů v průmyslové automatizaci.

Vysoký výkon lze s RIDERSERIES spínat bezpečně.

Klasické relé a LED kontrolky se jednoduše zapojí, příchytka poskytuje bezpečné připnutí.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SCM CLIP LM
Objednací číslo	8694400000
Verze	RIDERSERIES RCM, Příchytka
GTIN (EAN)	4032248366088
Mnž.	25 ks

RIDERSERIES RCM SCM CLIP LM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 0,4 g

Teploty

Provozní teplota, max.	70 °C	Provozní teplota, min.	-40 °C
Skladovací teplota, max.	85 °C	Skladovací teplota, min.	-40 °C
Vlhkost	Rel. vlhkost 40 °C / 93 %, bez kondenzace	Provozní teplota	-40 °C...70 °C
Skladovací teplota	-40 °C...85 °C		

Obecné údaje

Materiál	Kov	Barevný	Stříbrná
----------	-----	---------	----------

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001456	ETIM 4.0	EC001456
ETIM 5.0	EC002586	ETIM 6.0	EC002586
UNSPSC	30-21-19-17	eClass 5.1	27-37-16-03
eClass 6.2	27-37-16-03	eClass 7.1	27-37-16-03
eClass 8.1	27-37-16-03	eClass 9,1	27-37-16-92

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

Soubory ke stažení

Technické údaje [EPLAN, WSCAD](#)