

**RIDERSERIES RRD
SRD-I CLIP M**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Obrázek výrobku

Podobné ilustraci

Ideální verze relé pro oddělení vstupních a výstupních signálů v průmyslové automatizaci.

Vysoký výkon lze s RIDERSERIES spínat bezpečně.

Klasické relé a LED kontrolky se jednoduše zapojí, příchytka poskytuje bezpečné připnutí.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SRD-I CLIP M
Objednací číslo	8869370000
Verze	RIDERSERIES RRD, Příchytka
GTIN (EAN)	4032248614707
Mnž.	25 ks

**RIDERSERIES RRD
SRD-I CLIP M**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technické údaje
Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 0,9 g

Teploty

Provozní teplota, max.	70 °C	Provozní teplota, min.	-40 °C
Skladovací teplota, max.	85 °C	Skladovací teplota, min.	-40 °C
Vlhkost	Rel. vlhkost 40 °C / 93 %, bez kondenzace	Provozní teplota	-40 °C...70 °C
Skladovací teplota	-40 °C...85 °C		

Obecné údaje

Materiál Kov Barevný Stříbrná

Koordinace izolace

Stupeň krytí IP20

Klasifikace

ETIM 4.0	EC001456	ETIM 5.0	EC002586
ETIM 6.0	EC002586	UNSPSC	30-21-19-17
eClass 5.1	27-37-16-03	eClass 6.2	27-37-16-03
eClass 7.1	27-37-92-08	eClass 8.1	27-37-92-08
eClass 9,1	27-37-16-92		

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

Soubory ke stažení

Technické údaje [EPLAN, WSCAD](#)